

PRYOR**Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig Normalschrift A – Z, &, Schrifthöhe: 8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	085430 8
GTIN	5022044005174
Artikelklasse	08W

Beschreibung**Ausführung:**

Aus zähhartem Stahl mit besonders präziser Maschinengravur und Tiefenbegrenzung; genau zentrisch. Kalibrierter Schaft, durchgehärtet. Schlagkopfvergütung für hohe Arbeitssicherheit. Im Kunststoffkasten verpackt.

Hochleistungs-Präzisionsstempel, chemisch vernickelt, höchste Standzeit.

Normalschrift; das heißt das eingeschlagene Zeichen ist am Werkstück direkt ablesbar.

Verwendung:

Zum Signieren von Materialien mit einer **Festigkeit bis 1200 N/mm²**.

Ersatzteil:

Einzelne Schlagzahlen unter Nr. 085411 Gr. Schrifthöhe / Ziffer, z.B. Nr.085411 Gr.3/1.

Einzelne Schlagbuchstaben unter Nr.085431 Gr. Schrifthöhe / Zeichen, z. B. Nr. 085431 Gr. 3/A.

Hinweis:

Auf Anfrage sind weitere Hand- und Maschinenstempel aller Art, wie z. B. Stempel mit Firmenlogos, nach Vorgabe lieferbar.

Technische Beschreibung

Schaftstärke	12,7
Schrifthöhe	8 mm

ganze Länge	89 mm
Produktart	Handschlagstempel

Zubehör

Schlagstempel Halter Typ GRIP	085475 GRIP
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 8/L mm	085431 8/L
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 8/M mm	085431 8/M
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 8/H mm	085431 8/H
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 8/Q mm	085431 8/Q
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 8/T mm	085431 8/T
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 8/K mm	085431 8/K
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 8/Y mm	085431 8/Y
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 8/W mm	085431 8/W
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 8/G mm	085431 8/G
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 8/& mm	085431 8/&
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 8/A mm	085431 8/A
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 8/P mm	085431 8/P
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 8/S mm	085431 8/S
	085431 8/O

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z
Schriftgröße / Zeichen 8/O mm

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z
Schriftgröße / Zeichen 8/B mm

085431 8/B

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z
Schriftgröße / Zeichen 8/C mm

085431 8/C

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z
Schriftgröße / Zeichen 8/E mm

085431 8/E

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z
Schriftgröße / Zeichen 8/N mm

085431 8/N

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z
Schriftgröße / Zeichen 8/Z mm

085431 8/Z

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z
Schriftgröße / Zeichen 8/U mm

085431 8/U

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z
Schriftgröße / Zeichen 8/I mm

085431 8/I

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z
Schriftgröße / Zeichen 8/F mm

085431 8/F

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z
Schriftgröße / Zeichen 8/J mm

085431 8/J

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z
Schriftgröße / Zeichen 8/R mm

085431 8/R

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z
Schriftgröße / Zeichen 8/X mm

085431 8/X

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z
Schriftgröße / Zeichen 8/D mm

085431 8/D

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z
Schriftgröße / Zeichen 8/V mm

085431 8/V