



Akku-Säbelsäge, Typ: GSA18VLIC



Bestelldaten

| | |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | 078217 GSA18VLIC |
| GTIN | 3165140862301 |
| Artikelklasse | 03B |

Beschreibung

Ausführung:

Bosch Akku-Säbelsäge mit SDS-System für einen schnellen und komfortablen Sägeblattwechsel.

- **Bosch Professional Lithium-Ionen-Technologie für lange Lebensdauer und hervorragende Akkulaufleistung.**
- **Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.**
- **Ergonomischer Softgrip-Handgriff.**
- **Mit LED-Arbeitsplatzbeleuchtung.**

Kompakte Säbelsäge mit geringem Gewicht und kleinem Griffumfang, auch für Überkopf- und Einhandarbeiten.

Variable Schnittgeschwindigkeitregelung, geringe Vibration dank integriertem **Vibrationsausgleichs-System.**

Mit LED-Arbeitsplatzbeleuchtung.

Lieferumfang:

Inklusive Transportkoffer, 2× Sägeblätter, 2× Akku, Schnellladegerät. Inclusive 2× 18 V / 5,0 Ah Li-Ionen Akku, Schnellladegerät, , 1× Säbelsägeblatt S 922 AF flexibel für Metall, 1× Säbelsägeblatt S 922 EF flexibel für Metall, 1× Säbelsägeblatt S 922 HF flexibel für Holz und Metall, Einlage für L-BOXX 136, L-BOXX 136.

Hinweis:

Säbelsägeblätter finden Sie ab Nr. 588600.

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 – 073859.

Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Herstellerbezeichnung: GSA 18 V-LIC

Anzahl enthaltener Akkus: 2
 Akkuart: Lithium-Ion
 Akkukapazität: 5 Ah
 Akkuspannung: 18 V
 Hublänge: 21 mm

Technische Beschreibung

| | |
|---|----------------------------|
| Hublänge | 21 mm |
| passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 18 V |
| Akkukapazität | 5 Ah |
| Herstellerbezeichnung | GSA 18 V-LIC |
| Hubzahl | 0 - 3050 min ⁻¹ |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Besonderheit | SDS, LED |
| Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) |
| maximale Vibration nach EN | 8,8 m/s ² |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkuart | Lithium-Ion |
| Anzahl enthaltener Akkus | 2 |
| Energieversorgung | Akkubetrieben |
| Produktart | Säge |

Zubehör

| | |
|---|-----------------|
| Akku-Ladegerät Typ AL1860CV | 073866 AL1860CV |
| Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V | 073854 B18 |
| Säbelsägeblätter-Set Bezeichnung 1122BF | 588600 1122BF |
| Säbelsägeblätter-Set Bezeichnung 1122EF | 588600 1122EF |
| Säbelsägeblätter-Set Bezeichnung 1155CHM | 588600 1155CHM |
| Säbelsägeblätter-Set Bezeichnung 922BF | 588600 922BF |

| | |
|---|---------------|
| Säbelsägeblätter-Set Bezeichnung 922EF | 588600 922EF |
| Säbelsägeblätter-Set Bezeichnung 922EHM | 588600 922EHM |
| Akku-Ladegerät Typ 1880CV | 073866 1880CV |