



Bits-Sortiment BiTorsion 30-teilig, diamantbeschichtet



Bestelldaten

Bestellnummer	675797
GTIN	4013288179814
Artikelklasse	63H

Beschreibung

Inhalt:

Bits-Klingen C 6,3 (1/4 Zoll) sortiert; 1 Kupplungsschaft.

Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: Nr. 675510 2 St. Gr. 1/25; 4 St. Gr. 2/25; 1 St. Gr. 3/25

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: Nr. 675530 2 St. Gr. 1/25; 4 St. Gr. 2/25; 1 St. Gr. 3/25

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx®: ähnlich Nr. 675550 2 St. Gr. TX10; 2 St. Gr. TX15; 3 St. Gr. TX20; 3 St. Gr. TX25; 1 St. Gr. TX30; 1 St. TX40

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Schlitz: Je 1 St. Gr. 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Kupplungsschaft „Rapidaptor“: 1 St. Nr. 675020 Gr. 6,3K

Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Herstellerbezeichnung	Bit-Check 30 Diamond 1

Bit Länge	25 mm
Anzahl Teile	30
Produktart	Bit-Werkzeug

Zubehör

Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3BiTorsion, diamantbeschichtet Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 2/25 mm	675530 2/25
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3K	675020 6,3K
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3BiTorsion, diamantbeschichtet Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 3/25 mm	675530 3/25
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3BiTorsion, diamantbeschichtet Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 1/25 mm	675530 1/25
Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3BiTorsion diamantbeschichtet Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 3/25 mm	675510 3/25
Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3BiTorsion diamantbeschichtet Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 2/25 mm	675510 2/25
Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3BiTorsion diamantbeschichtet Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 1/25 mm	675510 1/25