



Steckschlüssel-Sortiment 1/4; 1/2 Zoll-Vierkant 63-teilig



Bestelldaten

Bestellnummer	630021
GTIN	4018754261130
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 – M20.

Für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 – M18.

Für Außen-Torx® mit Gewinde M3 – M14. Für Innen-Torx® mit Gewinde M2,5 – M14.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 9 St. Nr. 631000 Gr. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 10 St. Nr. 642200 Gr. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze für Torx®: 5 St. Nr. 631500 Gr. E4; E5; E6; E7; E8

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsätze für Torx®: 7 St. Nr. 642700 Gr. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

1/4 Zoll Schraubendrehereinsätze 6-kant: 3 St. Nr. 631700 Gr. 3; 4; 5

1/2 Zoll Schraubendrehereinsätze 6-kant: 5 St. Nr. 643200 Gr. 6; 8; 10; 12; 14

1/4 Zoll Schraubendrehereinsätze für Torx®: 6 St. Nr. 631801 Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

1/2 Zoll Schraubendrehereinsätze für Torx®: 7 St. Nr. 643650 Gr. TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

1/4 Zoll Quergriff: 1 St. Nr. 633000 Gr. 116

1/2 Zoll Quergriff: 1 St. Nr. 641300 Gr. 300

1/4 Zoll Steckgriff: 1 St. Nr. 632800 Gr. 150

1/4 Zoll Verlängerungen: 2 St. Nr. 632400 Gr. 50; 150

1/2 Zoll Verlängerungen: 2 St. Nr. 641000 Gr. 130; 255

1/4 Zoll Kardangelen: 1 St. Nr. 633500 Gr. 1/4

1/2 Zoll Kardangelen: 1 St. Nr. 641600 Gr. 1/2

1/4 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 632000 Gr. 1/4

1/2 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 640100 Gr. 1/2

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 630023

Technische Beschreibung

Anzahl Teile	63
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	4-30 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	3-14 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	481 mm
Breite	288 mm
Höhe	82 mm
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll Typ 1/4	632000 1/4
Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® Torx®-Profil E8	631500 E8
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm	642200 24

Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX8	631801 TX8
Steckschlüssel-Einsatz, 1/2 Zoll für Torx® Torx®-Profil E18	642700 E18
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll Typ 1/2	640100 1/2
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 30 mm	642200 30
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 8 mm	643200 8
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5 mm	631000 5
Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® Torx®-Profil E7	631500 E7
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm	642200 22
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zolllang Sechskant 3 mm	631700 3
Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® Torx®-Profil E4	631500 E4
Schraubendreher-Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll Torx®-Profil TX27	643650 TX27
Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 300 mm	641300 300
Schraubendreher-Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll Torx®-Profil TX55	643650 TX55
Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® Torx®-Profil E5	631500 E5
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX20	631801 TX20
Steckschlüssel-Einsatz, 1/2 Zoll für Torx® Torx®-Profil E24	642700 E24
Schraubendreher-Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll Torx®-Profil TX45	643650 TX45
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 6 mm	643200 6
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5,5 mm	631000 5,5
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 12 mm	643200 12
Steckschlüssel-Einsatz, 1/2 Zoll für Torx® Torx®-Profil E20	642700 E20
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642200 16
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642200 21
Quergriff, 1/4 Zoll ganze Länge 116 mm	633000 116
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 6 mm	631000 6

Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX10	631801 TX10
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 10 mm	643200 10
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642200 18
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642200 17
Kardangelen, 1/2 Zoll Typ 1/2	641600 1/2
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX9	631801 TX9
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 4 mm	631000 4
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 14 mm	643200 14
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 10 mm	631000 10
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX25	631801 TX25
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642200 19
Schraubendreher-Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll Torx®-Profil TX30	643650 TX30
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX15	631801 TX15
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 11 mm	631000 11
Kardangelen 1/4 Zoll Typ 1/4	633500 1/4
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zolllang Sechskant 4 mm	631700 4
Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 150 mm	632400 150
Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® Torx®-Profil E6	631500 E6
Steckschlüssel-Einsatz, 1/2 Zoll für Torx® Torx®-Profil E10	642700 E10
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641000 130
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zolllang Sechskant 5 mm	631700 5
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 9 mm	631000 9
Steckschlüssel-Einsatz, 1/2 Zoll für Torx® Torx®-Profil E12	642700 E12
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 27 mm	642200 27
Steckschlüssel-Einsatz, 1/2 Zoll für Torx® Torx®-Profil E14	642700 E14

6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 7 mm	631000 7
Schraubendreher-Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll Torx®-Profil TX40	643650 TX40
Schraubendreher-Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll Torx®-Profil TX60	643650 TX60
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm	642200 13
Steckgriff, 1/4 Zoll ganze Länge 150 mm	632800 150
Schraubendreher-Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll Torx®-Profil TX50	643650 TX50
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641000 255
Steckschlüssel-Einsatz, 1/2 Zoll für Torx® Torx®-Profil E16	642700 E16
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 8 mm	631000 8
Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 50 mm	632400 50