

Steckschlüssel-Sortiment für Torx®, 1/4; 3/8; 1/2 Zoll-Vierkant 35-teilig



Bestelldaten

Bestellnummer	630031
GTIN	4018754261017
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M3 – M20. Für Innen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M2.5 – M14.

Für Innen-Torx®-Schrauben mit Sicherungsstift mit Gewinde M3 – M8. Inklusive Lehre für Torx®-Schrauben.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze für Torx®: 3 St. Nr. 631500 Gr. E4; E5; E6

3/8 Zoll Steckschlüsseleinsätze für Torx®: 4 St. Nr. 637450 Gr. E7; E8; E10; E12

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsätze für Torx®: 6 St. Nr. 642700 Gr. E11; E14; E16; E18; E20; E24

1/4 Zoll Schraubendrehereinsätze für Torx®: 2 St. Nr. 631801 Gr. TX8; TX9

3/8 Zoll Schraubendrehereinsätze für Torx®: 5 St. Nr. 637560 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27

1/2 Zoll Schraubendrehereinsätze für Torx®: 6 St. Nr. 643650 Gr. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

BITS mit Bohrung für Torx® C 6,3: 7 St. ähnlich Nr. 675350 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Verbindungsstück für BITS: 1 St. ähnlich Nr. 676945 Gr. 8/4

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®- Schrauben mit Bohrung
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Anzahl Teile	35
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	413 mm
Breite	230 mm
Höhe	57 mm
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

Zubehör

Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX15	637560 TX15
Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® Torx®-Profil E6	631500 E6
Schraubendreher-Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll Torx®-Profil TX40	643650 TX40
Steckschlüssel-Einsatz, 1/2 Zoll für Torx® Torx®-Profil E11	642700 E11
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX9	631801 TX9
Steckschlüssel-Einsatz, 1/2 Zoll für Torx® Torx®-Profil E16	642700 E16
Schraubendreher-Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll Torx®-Profil TX30	643650 TX30
Schraubendreher-Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll Torx®-Profil TX50	643650 TX50

Schraubendreher-Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll Torx®-Profil TX55	643650 TX55
Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® Torx®-Profil E5	631500 E5
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX20	637560 TX20
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX8	631801 TX8
Steckschlüssel-Einsatz, 1/2 Zoll für Torx® Torx®-Profil E18	642700 E18
Steckschlüssel-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® Torx®-Profil E10	637450 E10
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX25	637560 TX25
Steckschlüssel-Einsatz, 1/2 Zoll für Torx® Torx®-Profil E14	642700 E14
Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® Torx®-Profil E4	631500 E4
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX27	637560 TX27
Steckschlüssel-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® Torx®-Profil E8	637450 E8
Schraubendreher-Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll Torx®-Profil TX45	643650 TX45
Schraubendreher-Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll Torx®-Profil TX60	643650 TX60
Steckschlüssel-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® Torx®-Profil E7	637450 E7
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX10	637560 TX10
Steckschlüssel-Einsatz, 1/2 Zoll für Torx® Torx®-Profil E20	642700 E20
Steckschlüssel-Einsatz, 1/2 Zoll für Torx® Torx®-Profil E24	642700 E24
Steckschlüssel-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® Torx®-Profil E12	637450 E12