



Bits-Sortiment, Edelstahl „Stainless“ 30-teilig



Bestelldaten

Bestellnummer	675796
GTIN	4013288115126
Artikelklasse	63H

Beschreibung

Inhalt:

Bits-Klingen C 6,3 (1/4 Zoll) sortiert; 1 Kupplungsschaft.

Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: Nr. 675490 1 St. Gr. 1/25; 3 St. Gr. 2/25; 1 St. Gr. 3/25
 Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: Nr. 675492 2 St. Gr. 1/25; 3 St. Gr. 2/25; 1 St. Gr. 3/25
 Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx®: Nr. 675496 2 St. Gr. TX10; 2 St. Gr. TX15; 3 St. Gr. TX20; 3 St. Gr. TX25; 2 St. Gr. TX30; 1 St. Gr. TX40
 Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant: Nr. 675494 je 1 St. Gr. 2,5; 3; 4; 5; 5,5
 Kupplungsschaft „Rapidaptor Stainless“: 1 St. Nr. 675020 Gr. 6,3S
 Werkstoff: Edelstahl, INOX

Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher

Herstellerbezeichnung

Bit-Check 30 Stainless 1

Zubehör

Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll Edelstahl „Stainless“ Kreuzschlitz-
Größe / ganze Länge 3/25 mm

675492 3/25

Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll Edelstahl „Stainless“ Kreuzschlitz-
Größe / ganze Länge 2/25 mm

675492 2/25

Bit für Phillips, 1/4 Zoll Edelstahl „Stainless“ Kreuzschlitz-
Größe / ganze Länge 3/25 mm

675490 3/25

Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant
6,35

675020 6,35

Bit für Sechskant, 1/4 Zoll Hex-Plus-Profil Edelstahl
„Stainless“ Sechskant 3 mm

675494 3

Bit für Torx®, 1/4 Zoll Edelstahl „Stainless“ Torx®-Profil TX10

675496 TX10

Bit für Torx®, 1/4 Zoll Edelstahl „Stainless“ Torx®-Profil TX25

675496 TX25

Bit für Sechskant, 1/4 Zoll Hex-Plus-Profil Edelstahl
„Stainless“ Sechskant 4 mm

675494 4

Bit für Phillips, 1/4 Zoll Edelstahl „Stainless“ Kreuzschlitz-
Größe / ganze Länge 2/25 mm

675490 2/25

Bit für Sechskant, 1/4 Zoll Hex-Plus-Profil Edelstahl
„Stainless“ Sechskant 5 mm

675494 5

Bit für Torx®, 1/4 Zoll Edelstahl „Stainless“ Torx®-Profil TX15

675496 TX15

Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll Edelstahl „Stainless“ Kreuzschlitz-
Größe / ganze Länge 1/25 mm

675492 1/25

Bit für Phillips, 1/4 Zoll Edelstahl „Stainless“ Kreuzschlitz-
Größe / ganze Länge 1/25 mm

675490 1/25

Bit für Torx®, 1/4 Zoll Edelstahl „Stainless“ Torx®-Profil TX40

675496 TX40

Bit für Torx®, 1/4 Zoll Edelstahl „Stainless“ Torx®-Profil TX30

675496 TX30

Bit für Sechskant, 1/4 Zoll Hex-Plus-Profil Edelstahl
„Stainless“ Sechskant 2,5 mm

675494 2,5

Bit für Torx®, 1/4 Zoll Edelstahl „Stainless“ Torx®-Profil TX20

675496 TX20