



## Voreinstellgerät, Typ: VG1/US



### Bestelldaten

Bestellnummer	354760 VG1/US
GTIN	4062406204341
Artikelklasse	31E

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **15 Zoll Touchscreen, intuitive und einfache Bedienung über Symbole.**
- **Mit Eicheinrichtung an der Grundaufnahme.**
- **Ablagemöglichkeiten.**
- **Schnellverstellung beider Achsen (X / Z) einzeln bzw. gleichzeitig.**
- **Feinverstellung beider Achsen (X / Z).**
- **Spindel mit 4×90°-Indexierung und Spindelbremse.**

#### Verwendung:

Zum Messen und Voreinstellen der Werkzeuge an der Maschine / Fertigungsinsel.

#### Lieferumfang:

Inklusive Eicheinrichtung an der Grundaufnahme, Tastatur, Ablagebleche, Schneidkantenreiniger und Messsoftware in wesentlichen Fremdsprachen.

#### Sonderzubehör:

- **Unterbauschrank Nr. 354767.**
- **Reduzierungen Nr. 354771 / 4773 / 4775 / 4777 / 4779.**
- **Etikettendrucker Nr. 085505 Gr. LW450 (DYMO).**
- **Etiketten Nr. 085565.**

#### Hinweis:

Bild kann vom Original abweichen.

Grundaufnahme: SK50

Schnellverstellung: elektromagnetisch

Messverfahren: Bildverarbeitung 15 Zoll Touchscreen

Messsteuerung: PC-Messelektronik

Messbereich X: 400 mm

Messbereich Z: 500 mm

## Technische Beschreibung

Breite Basis	860 mm
Messsteuerung	PC-Messelektronik
Tiefe	590 mm
Grundaufnahme	SK50
Messbereich Z	500 mm
Schnellverstellung	elektromagnetisch
Messverfahren	Bildverarbeitung 15 Zoll Touchscreen
Spindelbelastung	100 kg
Messbereich X	400 mm
Gewicht	150 kg
Höhe	1060 mm
Gesamtbreite	1500 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Einstellgerät

## Zubehör

Reduzierung SK50 / HSK SK-Grundaufnahme / Reduzierung-HSK 50/H50	354776 50/H50
Reduzierung SK50 / VDI SK-Grundaufnahme / Reduzierung- VDI 50/V30	354774 50/V30
Adress-Etiketten-Set, weiß Etikettenbreite×Etikettenlänge 28X89 mm	085565 28X89
Reduzierung SK50 / VDI SK-Grundaufnahme / Reduzierung- VDI 50/V20	354774 50/V20
Schneidkantenreiniger / Positionsknete	354788
	354774 50/V25

Reduzierung SK50 / VDI SK-Grundaufnahme / Reduzierung-VDI 50/V25	
Reduzierung SK50 / HSK SK-Grundaufnahme / Reduzierung-HSK 50/H100	354776 50/H100
Reduzierung SK50 / PSC63 SK-Grundaufnahme / Reduzierung-PSC 50/C63	354778 50/C63
Reduzierung SK50 / VDI SK-Grundaufnahme / Reduzierung-VDI 50/V16	354774 50/V16
Reduzierung SK50 / HSK SK-Grundaufnahme / Reduzierung-HSK 50/H63	354776 50/H63
Reduzierung SK50 / SK SK-Grundaufnahme / Reduzierung-SK 50/30	354772 50/30
Drehmittemesseinrichtung	354785
Reduzierung SK50 / HSK SK-Grundaufnahme / Reduzierung-HSK 50/H40	354776 50/H40
Adress-Etiketten-Set, weiß Etikettenbreite×Etikettenlänge 36X89 mm	085565 36X89
Reduzierung SK50 / VDI SK-Grundaufnahme / Reduzierung-VDI 50/V50	354774 50/V50
Reduzierung SK50 / SK SK-Grundaufnahme / Reduzierung-SK 50/40	354772 50/40
Etikettendrucker LabelWriter Typ LW450	085505 LW450
Reduzierung SK50 / VDI SK-Grundaufnahme / Reduzierung-VDI 50/V40	354774 50/V40
Unterbauschrank für VG1 Nr. 354760	354765
TFT-Bildschirmreiniger, Flatscreen Cleaner	083026
Staubschutzhülle, 2-teilig Typ 1	354789 1