

**Gewebe-Klebeband, hellgrün, Breite×Länge (mm×m): 38X50****Bestelldaten**

Bestellnummer	083606 38X50
GTIN	4042448529725
Artikelklasse	08M

Beschreibung**Ausführung:**

Das **tesa® 4621** ist ein Allzweck-Gewebeklebeband für den Außeneinsatz geeignet. Es ist leicht von Hand einreißbar in Längs- und Querrichtung. Außerdem bietet es ein sanftes **Abrollen ohne Einrollen** des Klebebandes, ist wasserdicht und UV-beständig und bis zu 8 Wochen rückstandsfrei entfernbar.

Mit dem Gewebeklebeband tesa® 4671 in neon Farben meistern Sie verschiedene Aufgaben sicher und zuverlässig - insbesondere beim Markieren verschiedener Elemente oder im Veranstaltungsbereich!

Das Gewebeklebeband tesa® 4671 ist in fluoreszierenden neon Farben erhältlich und wird von Fachleuten häufig zum sichtbaren Markieren von verschiebenen Elementen oder im Rahmen von Veranstaltungen eingesetzt. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Markieren, Fixieren, Befestigen oder Bündeln. tesa® 4671 lässt sich bequem von Hand einreißen, einfach beschriften, reflektiert nicht und ist formbar. Die Kombination aus acrylatbeschichteten Gewebe und einer Klebmasse aus Naturkautschuk sorgt für eine hohe Abriebfestigkeit. Das Gewebeklebeband lässt sich rückstandslos entfernen und ist in folgenden Farben erhältlich: neongrün, neongelb, neonorange und neonpink.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von tesa® Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Technische Beschreibung

Gewebefeinheit	100 Mesh
Zugfestigkeit	540 N/mm
Länge	50 m
Lager Luftfeuchtigkeit	50 - 70 %
Liner vorhanden	nein
Breite	38 mm
Lagertemperatur	15 - 25 °C
temperaturbeständig bis	95 °C
Klebkraft auf Stahl	34 N/mm
Stärke	0,13 mm
Dehnungsfähigkeit	22 %
Klebebandart	einseitig
Farbe	hellgrün
Trägermaterial	Gewebe
Herstellerbezeichnung	4621
Klebmasse	Acrylat
Produktnamensattribut	hellgrün
Produktart	Klebeband