

**Gewebe-Klebeband, hellgrün, Breite×Länge (mm×m): 50X50****Bestelldaten**

Bestellnummer	083606 50X50
GTIN	4042448529732
Artikelklasse	08M

Beschreibung**Ausführung:**

Das **tesa® 4621** ist ein Allzweck-Gewebeklebeband für den Außeneinsatz geeignet. Es ist leicht von Hand einreißbar in Längs- und Querrichtung. Außerdem bietet es ein sanftes **Abrollen ohne Einrollen** des Klebebandes, ist wasserdicht und UV-beständig und bis zu 8 Wochen rückstandsfrei entfernbar.

Mit dem Gewebeklebeband tesa® 4671 in neon Farben meistern Sie verschiedene Aufgaben sicher und zuverlässig - insbesondere beim Markieren verschiedener Elemente oder im Veranstaltungsbereich!

Das Gewebeklebeband tesa® 4671 ist in fluoreszierenden neon Farben erhältlich und wird von Fachleuten häufig zum sichtbaren Markieren von verschiebenen Elementen oder im Rahmen von Veranstaltungen eingesetzt. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Markieren, Fixieren, Befestigen oder Bündeln. tesa® 4671 lässt sich bequem von Hand einreißen, einfach beschriften, reflektiert nicht und ist formbar. Die Kombination aus acrylatbeschichteten Gewebe und einer Klebmasse aus Naturkautschuk sorgt für eine hohe Abriebfestigkeit. Das Gewebeklebeband lässt sich rückstandslos entfernen und ist in folgenden Farben erhältlich: neongrün, neongelb, neonorange und neonpink.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von tesa® Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Technische Beschreibung

Länge	50 m
Dehnungsfähigkeit	22 %
temperaturbeständig bis	95 °C
Klebkraft auf Stahl	34 N/mm
Zugfestigkeit	540 N/mm
Gewebefeinheit	100 Mesh
Farbe	hellgrün
Stärke	0,13 mm
Lager Luftfeuchtigkeit	50 - 70 %
Klebebandart	einseitig
Breite	50 mm
Herstellerbezeichnung	4621
Liner vorhanden	nein
Klebmasse	Acrylat
Lagertemperatur	15 - 25 °C
Trägermaterial	Gewebe
Produktnamensattribut	hellgrün
Produktart	Klebeband