



Bits-Sortiment mit Betätigungswerkzeug Turbo 19-teilig, Anzahl Teile: 19



Bestelldaten

Bestellnummer	676205 19
GTIN	4013288214614
Artikelklasse	63H

Beschreibung

Ausführung:

Praxisgerecht zusammengestellte Kraftform Kompakt®-Sortimente aus Bits und Betätigungswerkzeug **für Hand und Maschine. Kraftform**-Schraubendrehergriff mit Schnellwechselfaufnahme für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 **und** E 6,3 Schaft. Bis zu **vierfache Schraubgeschwindigkeit** durch ein im Griff integriertes, wahlweise per Knopfdruck **zu- oder abschaltbares Planetengetriebe**. Die Abschaltung empfiehlt sich zur Feinjustierung und dem endgültigen Anziehen oder Lösen einer Schraube mit hohem Drehmoment (bis zu 14 Nm). Kraftform-Handgriff mit **Rapidaptor Bithalter** für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.

Lieferung in stabiler Textil-Falttasche mit Klettverschluss.

Vorteil:

- **Kraftvolle Endverschraubung und einfache Feinjustierung.**
- **Vervierfacht rein mechanisch (ohne Akku) die Schraubgeschwindigkeit.**

Inhalt:

Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Phillips: Je 1 St. Nr. 674200 Gr. 1/89; 2/89; 3/89

Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Pozidriv: Je 1 St. Nr. 674220 Gr. 1/89; 2/89; 3/89

Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Innen-Sechskant: Je 1 St. Nr. 674244 Gr. 3; 4; 5; 6

Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Innen-Torx®: Je 1 St. Nr. 674250 Gr. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89

Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Schlitz: 1 St. Gr. 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Schraubendreher-Griff: 1 St. Nr. 676390

Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Herstellerbezeichnung	Kraftform Kompakt Turbo 1
Betätigungswerkzeug	Schraubendreherhalter
Betätigungswerkzeug	Nuss-Ratsche 1/4 Zoll
Betätigungswerkzeug	1 Bit-Ratsche 1/4 Zoll
Produktart	Bit-Werkzeug

Zubehör

Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll E 6,3 Kreuzschlitzgröße / ganze Länge 2/89 mm	674220 2/89
Kraftform-Schraubendreherhalter Turbo für 1/4 Zoll Bits C 6,3 und E 6,3 mit Schnellwechselfutter Sechskant-Aufnahme 6,3	676390 6,3
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll E 6,3 Kreuzschlitzgröße / ganze Länge 3/89 mm	674220 3/89
Bit für Sechskant, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Hex-Plus-Profil mit Bohrung Sechskant 4 mm	674244 4
Bit für Phillips, 1/4 Zoll E 6,3 Kreuzschlitzgröße / ganze Länge 3/89 mm	674200 3/89
Bit für Torx®, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil / ganze Länge TX20/89 mm	674250 TX20/89
Bit für Sechskant, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Hex-Plus-Profil mit Bohrung Sechskant 3 mm	674244 3
Bit für Phillips, 1/4 Zoll E 6,3 Kreuzschlitzgröße / ganze Länge 2/89 mm	674200 2/89

Bit für Torx®, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil / ganze Länge TX15/89 mm	674250 TX15/89
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll E 6,3 Kreuzschlitzgröße / ganze Länge 1/89 mm	674220 1/89
Bit für Sechskant, lang, 1/4 Zoll E 6,3Hex-Plus-Profil mit Bohrung Sechskant 5 mm	674244 5
Bit für Sechskant, lang, 1/4 Zoll E 6,3Hex-Plus-Profil mit Bohrung Sechskant 6 mm	674244 6
Bit für Torx®, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil / ganze Länge TX25/89 mm	674250 TX25/89
Bit für Torx®, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil / ganze Länge TX30/89 mm	674250 TX30/89
Bit für Phillips, 1/4 Zoll E 6,3 Kreuzschlitzgröße / ganze Länge 1/89 mm	674200 1/89
Bit für Torx®, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil / ganze Länge TX10/89 mm	674250 TX10/89