



Akku-Schlagbohrschrauber, Typ: 7113236H3



Bestelldaten

Bestellnummer	070100 7113236H3
GTIN	2050002046450
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor.

- **Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.**
- **2-Gang Vollmetall-Getriebe mit zuschaltbarem Schlagwerk für Bohren in Metall, Stein und Mauerwerk.**
- **Mehrstufige Drehmomenteinstellung und abnehmbares Bohrfutter.**
- **Inklusive QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkräften.**
- **FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.**

Vorteil:

FEIN SafetyCell Technology.

Lieferumfang:

Inklusive 1× QuickIN Bohrfutter (120 Nm), 1× Gürtelclip, 1× Bitgarage und Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 – 073866.

Technische Beschreibung

maximales Drehmoment hart	60 Nm
Motorbauweise	Bürstenlos
Akkuart	Lithium-Ion
typische Verwendung	Heavy Duty
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 450 min ⁻¹
Anzahl enthaltener Akkus	2
maximales Drehmoment weich	32 Nm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	50 mm
maximale Drehzahl 2. Gang	2000 min ⁻¹
Akkuspannung	18 V
Gewicht	1,8 kg
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion	13 m/s ²
Herstellerbezeichnung	ASB 18 Q
Verpackung	Transportkoffer
Akkukapazität	3 Ah
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion	< 2,5 m/s ²
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	13 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Fein Typ E 18 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Stein
geeignet für Material	Mauerwerk
geeignet für Material	Beton
Produktart	Schlagbohrschrauber

Zubehör

Zubehör für HandschrauberQuick-In Typ HOLESAW	070208 HOLESAW
Zubehör für HandschrauberQuick-In Typ INCH12	070208 INCH12
Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073837 FE18
Zubehör für HandschrauberQuick-In Typ CHUCK120	070208 CHUCK120
Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073835 FE18
Zubehör für HandschrauberQuick-In Typ CHUCK60	070208 CHUCK60
Zubehör für HandschrauberQuick-In Typ CHUCK-SKE	070208 CHUCK-SKE
Zubehör für HandschrauberQuick-In Typ 711301	070208 711301
Akku Li-IonHighPower Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073834 FE18
Winkelschraubvorsatz Typ OSD2	073920 OSD2
Zubehör für HandschrauberQuick-In Typ THREAD-SET	070208 THREAD-SET
Winkelschraubvorsatz Typ WB1	073920 WB1
Zubehör für HandschrauberQuick-In Typ INCH14	070208 INCH14
Zubehör für HandschrauberQuick-In Typ ANGLE	070208 ANGLE
Akku-Schlagbohrschrauber Typ 71132364	070100 71132364
Akku-Starter-Set Typ 92604324	073832 92604324