



## Schutzhelm BOP ENERGY 3000, Farbe: WHITE



### Bestelldaten

Bestellnummer	097807 WHITE
GTIN	4017765057374
Artikelklasse	09K

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Hochwertiger Duroplast-Helm** aus Glasfaser-Polyester zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile **bis AC 1.000 V** (oder DC 1.500 V). Der Helm ist auch bei hohen Temperaturen formbeständig und schützt vor Störlichtbogen. Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM) und seitlicher Verformung (LD). Kältebeständig bis  $-30^{\circ}\text{C}$  und hitzebeständig bis  $150^{\circ}\text{C}$ .

- **6-Punkt Gurtband, höhenverstellbar**
- **Ohne Aufnahme**
- **Naturleder Schweißband**
- **Gerade Form**
- **Mit Drehverschluss**

#### Verwendung:

Energieversorger, Starkstrombetriebe, Bahngesellschaften, Heißbetriebe, chemische Industrie, Elektrikerarbeiten.

#### Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

#### Spezifikation:

Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM) und seitlicher Verformung (LD). Kältebeständig bis  $-30^{\circ}\text{C}$ , Hitzebeständig bis  $150^{\circ}\text{C}$ .

#### Passend für:

Störlichtbogenvision Nr. 097836 mittels MFA Multifunktionsadapter Nr. 097831.

Helmeigenschaft: Schutz vor seitlicher Verformung

Material Helmschale: UP-GF Glasfaser-Polyester  
 Scheibenbeschichtung: chemikalienbeständig  
 Weitenregulierung: Drehverschluss  
 Größe: 53 - 61 cm  
 Gewicht: 475 g

## Technische Beschreibung

Gewicht	475 g
Weitenregulierung	Drehverschluss
Scheibenbeschichtung	chemikalienbeständig
Größe	53 - 61 cm
Helmeigenschaft	Elektrische Isolierung
Helmeigenschaft	Schutzeigenschaft bis 150 °C
Helmeigenschaft	Schutzeigenschaft bis -30 °C
Helmeigenschaft	Schutz vor flüssigen Metallspritzern
Helmeigenschaft	Schutz vor seitlicher Verformung
Material Helmschale	UP-GF Glasfaser-Polyester
Norm	DIN EN 397
Norm	DIN EN 50365
Produktart	Schutzhelm

## Zubehör

Schweißband Typ L	097822 L
Kinnriemen Aufhängung 4P	097823 4P
Schweißband Typ SL	097822 SL
Klarvisier ArcShield Scheibenmaterial PC	097836 PC
Klarvisier mit Gummiband Energy Visor	097835
Schweißband Typ HT	097822 HT