

**Garant****Halbschuh anthrazit/schwarz Sicherheitsschuh comfort ESD, S1P W2, EU-Schuhgröße: 41****Bestelldaten**

Bestellnummer	092059 41
GTIN	4062406280536
Artikelklasse	01S

**Beschreibung****Ausführung:**

Der GARANT Sicherheitsschuh comfort verbindet höchstmöglichen Tragekomfort mit modernem Design. Innovative und hochwertige Materialien, sowie eine sehr hohe Verarbeitungsqualität „Made in Germany,“ garantieren höchsten Schutz bei gleichzeitig minimalem Gewicht. Unterschiedliche Schaftweiten (Weite W1 für normal breite Füße, Weite W2 für breitere Füße) und die gezwickte Fertigungsweise ermöglichen ein „echtes“ Mehrweitesystem und schaffen somit eine ideale Lösung für verschiedene Fußweiten. Die konsequente Umsetzung ergonomischer Grundsätze und eine auswechselbare, gewichtsabhängige Dämpfung reduzieren signifikant Belastungen auf Knie und Rücken und tragen somit wesentlich zu einer langfristigen Gesunderhaltung bei.

- **Obermaterial aus leichter aber widerstandsfähiger Microfaser.**
- **Atmungsaktives Funktionsfutter.**
- **Praktischer GARANT comfort Heel-Puller zum einfachen und schnellen Anziehen der Schuhe.**
- **GARANT comfort Fußbetteinlage mit gewichtsabhängiger Dämpfung.**
- **Laufsohle GARANT comfort TPU**
- **Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).**

Halbschuh mit großflächiger Belüftungsstruktur und textilem Durchtrittschutz.

**Norm:**

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Hinweis:**

- **GARANT Komfort-Fußbetteinlage mit gewichtsabhängiger Dämpfung finden Sie im Zubehör Fußschutz unter: 092864 (weich), 092865 (mittel), 092866 (hart).**
- **Standardmäßig werden Schuhe mit der Gr. 36-39 mit der weichen Dämpfung, Gr. 40-45 mit der mittleren Dämpfung und Gr. 46-48 mit der harten Dämpfung ausgeliefert.**
- **Ebenfalls im Zubehör Fußschutz finden Sie die passenden GARANT Schnürsenkel unter: 092855 120.**

elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Schutzklasse: S1P

Material Zehenschutzkappe: Aluminium

Durchtrittsicherheit: Textil

Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Eigenschaft: Vario®-Dämpfung

## Technische Beschreibung

Norm	Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Material Zehenschutzkappe	Aluminium
EU-Schuhgröße	41
Durchtrittsicherheit	Textil
Eigenschaft	Vario®-Dämpfung
Geschlecht	Unisex
Schutzklasse	S1P
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktart	Sicherheitshalbschuh

## Zubehör

Einlegesohlen anthrazit Fußbetteinlage comfort, SOFT EU-Schuhgröße 41	092864 41
Einlegesohlen anthrazit Fußbetteinlage comfort, MEDIUM EU-Schuhgröße 41	092865 41
Einlegesohlen anthrazit Fußbetteinlage comfort, HARD EU-Schuhgröße 41	092866 41

