

**Garant****Sicherheits-Schlauchaufroller, Kunststoffgehäuse Druckluft, nutzbare Schlauchlänge: 10m****Bestelldaten**

Bestellnummer	080078 10
GTIN	4062406284671
Artikelklasse	01A

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Sicherheits-Schlauchaufroller mit hochbruchfestem, geschlossenem Kunststoffgehäuse für den Einsatz in schmutz- und staubgefährdeten Bereichen.**
- **Schlauchführung und kontrolliertes Einzugssystem.**
- **Integrierter Stopp-Ball.**
- **PU-Schlauch mit hoher Abriebfestigkeit und Stahl-Druckluftanschlüssen, für hohe Durchflussraten geeignet.**
- **Schwenkbarer Wandhalter für Positionierung an Wand und Decke.**

Schlauchaufroller für Druckluft. Robuster Schlauch in leuchtender **Signalfarbe** Orange. Sorgt für sichere Handhabung.

**Lieferumfang:**

Inklusive GARANT Sicherheitskupplung Stahl und Nippel.

**Hinweis:**

Passende Sicherheitskupplungen sehen Nr. 080270 – 080272.

**Technische Beschreibung**

Farbe Gehäuse	blau
---------------	------

Material Gehäuse	Kunststoff
nutzbare Schlauchlänge	10 m
Schlauch Außen-Ø	12 mm
Material Schlauch	Polyurethan
Anschluss Ausgang	1/4 Zoll
Aufrollautomatik SCS	ja
Schlauch Innen-Ø	8 mm
Farbe Schlauch	orange
maximaler Betriebsdruck	16 bar
Gehäuse Tiefe	190 mm
Gehäuse Breite	310 mm
Gehäuse Höhe	406 mm
geeignet für	Druckluft
Produktart	Schlauchaufroller

## Zubehör

SicherheitskupplungInnengewinde Anschluss-Innengewinde 1/4 Zoll	080271 1/4
SicherheitskupplungSchlauchanschluss Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite) 11 mm	080272 11
Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 7	080081 7
SicherheitskupplungInnengewinde Anschluss-Innengewinde 1/2 Zoll	080271 1/2
SicherheitskupplungAußengewinde Anschluss-Außengewinde 1/2 Zoll	080270 1/2
SicherheitskupplungSchlauchanschluss Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite) 8 mm	080272 8
Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 11	080081 11
Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 1	080081 1

Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 4	080081 4
Sicherheitskupplung Außengewinde Anschluss- Außengewinde 1/4 Zoll	080270 1/4
Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 13	080081 13
Sicherheitskupplung Innengewinde Anschluss- Innengewinde 3/8 Zoll	080271 3/8
Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 15	080081 15
Sicherheitskupplung Schlauchanschluss Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite) 13 mm	080272 13
Sicherheitskupplung Außengewinde Anschluss- Außengewinde 3/8 Zoll	080270 3/8