

Garant**Sicherheits-Schlauchaufroller, Kunststoffgehäuse Druckluft, nutzbare Schlauchlänge: 10m****Bestelldaten**

Bestellnummer	080078 10
GTIN	4062406284671
Artikelklasse	01A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Sicherheits-Schlauchaufroller mit hochbruchfestem, geschlossenem Kunststoffgehäuse für den Einsatz in schmutz- und staubgefährdeten Bereichen.**
- **Schlauchführung und kontrolliertes Einzugssystem.**
- **Integrierter Stopp-Ball.**
- **PU-Schlauch mit hoher Abriebfestigkeit und Stahl-Druckluftanschlüssen, für hohe Durchflussraten geeignet.**
- **Schwenkbarer Wandhalter für Positionierung an Wand und Decke.**

Schlauchaufroller für Druckluft. Robuster Schlauch in leuchtender **Signalfarbe** Orange. Sorgt für sichere Handhabung.

Lieferumfang:

Inklusive GARANT Sicherheitskupplung Stahl und Nippel.

Hinweis:

Passende Sicherheitskupplungen sehen Nr. 080270 – 080272.

Technische Beschreibung

Farbe Gehäuse	blau
---------------	------

Material Gehäuse	Kunststoff
nutzbare Schlauchlänge	10 m
Schlauch Außen-Ø	12 mm
Material Schlauch	Polyurethan
Anschluss Ausgang	1/4 Zoll
Aufrollautomatik SCS	ja
Schlauch Innen-Ø	8 mm
Farbe Schlauch	orange
maximaler Betriebsdruck	16 bar
Gehäuse Tiefe	190 mm
Gehäuse Breite	310 mm
Gehäuse Höhe	406 mm
geeignet für	Druckluft
Produktart	Schlauchaufroller

Zubehör

Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 1	080081 1
Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 11	080081 11
Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 13	080081 13
Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 15	080081 15
Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 4	080081 4
Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 7	080081 7
Sicherheitskupplung Außengewinde Anschluss- Außengewinde 1/2 Zoll	080270 1/2
Sicherheitskupplung Außengewinde Anschluss- Außengewinde 1/4 Zoll	080270 1/4
Sicherheitskupplung Außengewinde Anschluss- Außengewinde 3/8 Zoll	080270 3/8
	080271 1/2

Sicherheitskupplung Innengewinde Anschluss-
Innengewinde 1/2 Zoll

Sicherheitskupplung Innengewinde Anschluss-
Innengewinde 1/4 Zoll

080271 1/4

Sicherheitskupplung Innengewinde Anschluss-
Innengewinde 3/8 Zoll

080271 3/8

Sicherheitskupplung Schlauchanschluss Schlauchanschluss
Innen-Ø (Nennweite) 11 mm

080272 11

Sicherheitskupplung Schlauchanschluss Schlauchanschluss
Innen-Ø (Nennweite) 13 mm

080272 13

Sicherheitskupplung Schlauchanschluss Schlauchanschluss
Innen-Ø (Nennweite) 8 mm

080272 8