

Garant**Sicherheits-Schlauchaufroller, Kunststoffgehäuse Druckluft, nutzbare Schlauchlänge: 15m****Bestelldaten**

Bestellnummer	080078 15
GTIN	4062406284688
Artikelklasse	01A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Sicherheits-Schlauchaufroller mit hochbruchfestem, geschlossenem Kunststoffgehäuse für den Einsatz in schmutz- und staubgefährdeten Bereichen.**
- **Schlauchführung und kontrolliertes Einzugssystem.**
- **Integrierter Stopp-Ball.**
- **PU-Schlauch mit hoher Abriebfestigkeit und Stahl-Druckluftanschlüssen, für hohe Durchflussraten geeignet.**
- **Schwenkbarer Wandhalter für Positionierung an Wand und Decke.**

Schlauchaufroller für Druckluft. Robuster Schlauch in leuchtender **Signalfarbe** Orange. Sorgt für sichere Handhabung.

Lieferumfang:

Inklusive GARANT Sicherheitskupplung Stahl und Nippel.

Hinweis:

Passende Sicherheitskupplungen sehen Nr. 080270 – 080272.

Technische Beschreibung

Farbe Gehäuse	blau
Aufrollautomatik SCS	ja

nutzbare Schlauchlänge	15 m
Material Gehäuse	Kunststoff
maximaler Betriebsdruck	16 bar
Schlauch Innen-Ø	9,5 mm
Farbe Schlauch	orange
Material Schlauch	Polyurethan
Anschluss Ausgang	3/8 Zoll
Schlauch Außen-Ø	13,5 mm
Gehäuse Breite	490 mm
Gehäuse Höhe	409 mm
Gehäuse Tiefe	190 mm
geeignet für	Druckluft
Produktart	Schlauchaufroller

Zubehör

SicherheitskupplungInnengewinde Anschluss-Innengewinde 1/4 Zoll	080271 1/4
Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 8	080081 8
SicherheitskupplungSchlauchanschluss Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite) 11 mm	080272 11
SicherheitskupplungAußengewinde Anschluss-Außengewinde 1/2 Zoll	080270 1/2
Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 15	080081 15
SicherheitskupplungSchlauchanschluss Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite) 8 mm	080272 8
SicherheitskupplungSchlauchanschluss Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite) 13 mm	080272 13
SicherheitskupplungInnengewinde Anschluss-Innengewinde 3/8 Zoll	080271 3/8
Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 2	080081 2

Sicherheitskupplung Innengewinde Anschluss- Innengewinde 1/2 Zoll	080271 1/2
Sicherheitskupplung Außengewinde Anschluss- Außengewinde 3/8 Zoll	080270 3/8
Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 14	080081 14
Sicherheitskupplung Außengewinde Anschluss- Außengewinde 1/4 Zoll	080270 1/4
Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 5	080081 5
Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 12	080081 12