



Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 33-teilig, Typ: 12



Bestelldaten

Bestellnummer	638018 12
GTIN	4062406230852
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Mit 12-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 642120.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 – M22 und Innensechskantschrauben mit Gewinde M5 – M18.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 19 St. Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Schraubendrehereinsätze 6-kant: 8 St. Nr. 643220 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Quergriff: 1 St. 641320 Gr. 295

Verlängerungen: 3 St. Nr. 641020 75; 125; 250

Kardangelenk: 1 St. Nr. 641620 Gr. 1/2

Knarre: 1 St. Nr. 640190 Gr. 1/2

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Anzahl Teile	33

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	8-34 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	4-14 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Länge	507 mm
Breite	227 mm
Höhe	62 mm
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 10 mm	643220 10
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 5 mm	643220 5
Hartschaumeinlage für Sortiment 638018	630324 638018
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 6 mm	643220 6
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 8 mm	643220 8
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 12 mm	643220 12
Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 295 mm	641320 295
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 14 mm	643220 14
Kardangelenk, 1/2 Zoll Typ 1/2	641620 1/2
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 4 mm	643220 4
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 75 mm	641020 75
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641020 130
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641020 255
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 7 mm	643220 7
Systembox Typ 5	630323 5
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ 1/2	640190 1/2