

PRYOR**Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig Normalschrift A – Z, &, Schrifthöhe: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	085430 10
GTIN	5022044005181
Artikelklasse	08W

Beschreibung**Ausführung:**

Aus zähhartem Stahl mit besonders präziser Maschinengravur und Tiefenbegrenzung; genau zentrisch. Kalibrierter Schaft, durchgehärtet. Schlagkopfvergütung für hohe Arbeitssicherheit. Im Kunststoffkasten verpackt.

Hochleistungs-Präzisionsstempel, chemisch vernickelt, höchste Standzeit.

Normalschrift; das heißt das eingeschlagene Zeichen ist am Werkstück direkt ablesbar.

Verwendung:

Zum Signieren von Materialien mit einer **Festigkeit bis 1200 N/mm²**.

Ersatzteil:

Einzelne Schlagzahlen unter Nr. 085411 Gr. Schrifthöhe / Ziffer, z.B. Nr.085411 Gr.3/1.

Einzelne Schlagbuchstaben unter Nr.085431 Gr. Schrifthöhe / Zeichen, z. B. Nr. 085431 Gr. 3/A.

Hinweis:

Auf Anfrage sind weitere Hand- und Maschinenstempel aller Art, wie z. B. Stempel mit Firmenlogos, nach Vorgabe lieferbar.

Technische Beschreibung

Schrifthöhe	10 mm
ganze Länge	89 mm

Schaftstärke	14,3
Produktart	Handschlagstempel

Zubehör

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 10/T mm	085431 10/T
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 10/V mm	085431 10/V
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 10/L mm	085431 10/L
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 10/S mm	085431 10/S
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 10/R mm	085431 10/R
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 10/Z mm	085431 10/Z
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 10/U mm	085431 10/U
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 10/I mm	085431 10/I
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 10/B mm	085431 10/B
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 10/W mm	085431 10/W
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 10/N mm	085431 10/N
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 10/X mm	085431 10/X
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 10/G mm	085431 10/G
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 10/F mm	085431 10/F

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 10/J mm	085431 10/J
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 10/O mm	085431 10/O
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 10/P mm	085431 10/P
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 10/E mm	085431 10/E
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 10/D mm	085431 10/D
Schlagstempel Halter Typ GRIP	085475 GRIP
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 10/H mm	085431 10/H
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 10/A mm	085431 10/A
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 10/Y mm	085431 10/Y
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 10/M mm	085431 10/M
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 10/C mm	085431 10/C
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 10/& mm	085431 10/&
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 10/Q mm	085431 10/Q
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 10/K mm	085431 10/K