



Bits-Sortiment mit Betätigungswerkzeug 17-teilig, Anzahl Teile: 17



Bestelldaten

Bestellnummer	676215 17
GTIN	4013288214546
Artikelklasse	63H

Beschreibung

Ausführung:

Mit ergonomischem 2K-Quergriff mit Rapidaptor-Bithalter.
Praxisgerecht zusammengestellte Kraftform Kompakt®-Sortimente aus Bits und Betätigungswerkzeug **für Hand und Maschine. Kraftform**-Schraubendrehergriff mit Schnellwechselfaufnahme für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 **und** E 6,3 Schaft.

Inhalt:

Bits, Länge 89 mm, E 6,3 für Phillips: Je 1 St. Nr. 674200 Gr. 2/89; 3/89
Bits, Länge 89 mm, E 6,3 für Pozidriv: Je 1 St. Nr. 674220 Gr. 2/89; 3/89
Bits, Länge 89 mm, E 6,3 für Innen-Sechskant: Je 1 St. Nr. 674247 Gr. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89
Bits, Länge 89 mm, E 6,3 für Innen-Torx®: Je 1 St. Nr. 674250 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, Länge 89 mm, E 6,3 für Schlitz: 1 St. Nr. 674260 Gr. 5,5/89
Schraubendreher-Griff: 1 St. Nr. 676656 Gr. 6,3

Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher

Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Herstellerbezeichnung	Kraftform Kompakt 400
Betätigungswerkzeug	1 Bit-Ratsche 1/4 Zoll
Betätigungswerkzeug	Schraubendreherhalter
Betätigungswerkzeug	Nuss-Ratsche 1/4 Zoll
Produktart	Bit-Werkzeug

Zubehör

Bit für Sechskant, lang, 1/4 Zoll E 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant / ganze Länge 5/89 mm	674247 5/89
Bit für Phillips, 1/4 Zoll E 6,3 Kreuzschlitzgröße / ganze Länge 2/89 mm	674200 2/89
Bit für Sechskant, lang, 1/4 Zoll E 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant / ganze Länge 3/89 mm	674247 3/89
Bit für Torx®, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil / ganze Länge TX15/89 mm	674250 TX15/89
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll E 6,3 Kreuzschlitzgröße / ganze Länge 3/89 mm	674220 3/89
Bit für Sechskant, lang, 1/4 Zoll E 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant / ganze Länge 6/89 mm	674247 6/89
Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bitsmit Schnellwechselfutter Sechskant-Aufnahme 6,3 mm	676656 6,3
Bit für Schlitz, 1/4 Zoll E 6,3 Schneidenbreite / ganze Länge 5,5/89 mm	674260 5,5/89
Bit für Torx®, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil / ganze Länge TX30/89 mm	674250 TX30/89
Bit für Torx®, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil / ganze Länge TX10/89 mm	674250 TX10/89
Bit für Sechskant, lang, 1/4 Zoll E 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant / ganze Länge 4/89 mm	674247 4/89

Bit für Torx®, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil / ganze Länge TX25/89 mm	674250 TX25/89
Bit für Torx®, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil / ganze Länge TX20/89 mm	674250 TX20/89
Bit für Torx®, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil / ganze Länge TX40 mm	674250 TX40
Bit für Phillips, 1/4 Zoll E 6,3 Kreuzschlitzgröße / ganze Länge 3/89 mm	674200 3/89
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll E 6,3 Kreuzschlitzgröße / ganze Länge 2/89 mm	674220 2/89
Bit für Torx®, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil / ganze Länge TX30 mm	674250 TX30
Bit für Torx®, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil / ganze Länge TX20 mm	674250 TX20
Bit für Torx®, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil / ganze Länge TX10 mm	674250 TX10
Bit für Torx®, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil / ganze Länge TX25 mm	674250 TX25
Bit für Torx®, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil / ganze Länge TX15 mm	674250 TX15