



Akku-Schlagbohrschrauber ProCORE, Typ: GSB1860PC



Bestelldaten

Bestellnummer	070106 GSB1860PC
GTIN	3165140956352
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

Bosch-Akku-Schlagbohrschrauber für härteste Schraub-, Bohr- und Schlagbohranwendungen.

- **Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefenentladung.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung.**
- **Mechanische, mehrstufige Drehmomentabschaltung.**
- **Praktischer Gürtelclip (nicht 070104).**
- **Integriertes LED-Licht, Akku-Ladeanzeige.**
- **Schnellspannbohrfutter.**

Mit **bürstenlosem EC-Motor**.

KickBackControl mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung. Kompakte Bauform, sehr kurze Kopflänge (nur 184 mm) für perfekte Handhabung (Gr. GSB1860PC), daher optimal für Arbeiten an engen Stellen. Nachrüsten mit Connectivity-Modul möglich. Mit Motorbremse.

Lieferumfang:

Inklusive 2x ProCORE 18V / 4,0 Ah Li-Ionen Akku, Ladegerät und L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und 073866.

Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Herstellerbezeichnung: GSB 18V-60 PC

Anzahl enthaltener Akkus: 2
 Akkuart: Lithium-Ion
 Akkukapazität: 4 Ah
 Akkuspannung: 18 V
 Motorbauweise: Bürstenloser Motor

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl 2. Gang	1900 min ⁻¹
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	10 mm
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	2
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion	2,5 m/s ²
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 600 min ⁻¹
Herstellerbezeichnung	GSB 18V-60 PC
Gewicht	1,9 kg
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	10 mm
maximales Drehmoment weich	31 N·m
maximales Drehmoment hart	60 N·m
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion	8 m/s ²
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
typische Verwendung	Strong
Akkukapazität	4 Ah
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	38 mm
Akkuspannung	18 V
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Holz
geeignet für Material	Stahl

geeignet für Material	Beton
geeignet für Material	Mauerwerk
Produktart	Schlagbohrschrauber

Zubehör

Li-Ionen Akku ProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V	073856 C18
---	------------