



Kapp- und Gehrungssäge BITURBO Akku, Typ: GCM18216



Bestelldaten

Bestellnummer	078232 GCM18216
GTIN	3165140980753
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

Akku Kapp- und Gehrungssäge.

- **Hervorragende Schnittkapazität mit großer Schnitttiefe von 70 mm.**
- **Beste Mobilität durch geringes Gewicht und hervorragende Ergonomie.**
- **User Interface für Drehzahlvorwahl.**
- **Werkzeugloser Sägeblattwechsel.**

Akku Kapp- und Gehrungssäge.

- **Maximale Schnittleistung dank neuer BITURBO-Technologie.**
- **Hervorragende Schnittkapazität mit der größten Schnitttiefe seiner Klasse von 70 mm.**
- **Beste Mobilität durch geringes Gewicht und hervorragende Ergonomie.**

Lieferumfang:

Sägeblatt Ø 216 mm, Niederhalter, SDS-Mutter, GCY 42 Bluetooth-Modul. Inklusive Starter Set ProCORE18V 8.0Ah S2, Sägeblatt Ø 216 mm, Staubsack, SDS-Sägeblatтарыretierung, Einlegeplatte, Karton.

Technische Beschreibung

Akkuart	Lithium-Ion
maximale Drehzahl	4600 min ⁻¹
maximaler Neigungswinkel links	45 Grad
maximaler Gehrungswinkel rechts	47 Grad

Akkuspannung	18 V
Gewicht	14,7 kg
maximaler Neigungswinkel rechts	0 Grad
Anzahl enthaltener Akkus	2
Herstellerbezeichnung	GCM 18V-216
Sägeblatt-Ø	216 mm
maximaler Gehrungswinkel links	47 Grad
maximale Schnitttiefe 90°	70 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Akkukapazität	8 Ah
Energieversorgung	Akkubetrieben
Verpackung	Karton
Produktart	Säge

Zubehör

Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V	073854 B18
Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V	073853 B18
Li-Ionen AkkuProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V	073858 C18
Li-Ionen AkkuProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V	073856 C18
Akku-Ladegerät Typ 1880CV	073866 1880CV
Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V	073851 B18
Akku-Ladegerät Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Akku-Starter-SetProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V	073863 C18
Li-Ionen AkkuProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V	073857 C18
Akku-Starter-SetProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V	073865 C18
Transport- und ArbeitstischGTA 2600 Typ GTA2600	078241 GTA2600
Akku-Starter-SetProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V	073867 C18