



Akku-Winkelschleifer 18V, für 125 mm Scheiben Ø, mit Akku, mit Sanftanlauf und Wiederanlaufsperr, im Koffer, Typ: M18FHSAG55



Bestelldaten

Bestellnummer	077140 M18FHSAG55
GTIN	4058546287078
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

18 V / 5,0 Ah FUEL™-Milwaukee-Akku-Winkelschleifer:

- **langlebiger bürstenloser Motor, Spindelarretierung, Schutzhauben-Schnellverstellung.**
- **Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel.**

M18™-HIGH-OUTPUT™-125er-Akku-Winkelschleifer mit ausreichend Kraft zum Schruppen und für bis zu 145 Schnitte in 50-mm-Elektrohr mit einer Akkuladung (5,5 Ah). RAPIDSTOP™-Bremsen stoppt Scheibe in weniger als 2,5 Sekunden.

Lieferumfang:

Inklusive 2x M18 HB5.5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie ab Nr. 073809 und Nr. 073840.

Technische Beschreibung

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ HB 18 V
Gewicht	3,4 kg
Anzahl enthaltener Akkus	1
maximale Vibration nach EN	3,4 m/s ²
Wiederanlaufsperr	ja

maximale Trenntiefe	33 mm
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
maximale Drehzahl	9000 min ⁻¹
Herstellerbezeichnung	M18FHSAG125XB-552X
Kickbackstop	ja
Akkukapazität	5,5 Ah
Akkuspannung	18 V
Akkuart	Lithium-Ion
Überlastschutz	ja
Totmannschaltung	nein
Sanftanlauf	ja
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Energieversorgung	Akkubetrieben
Serie	FUEL
Produktart	Winkelschleifer

Zubehör

Akku-Starter-Set Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB8	073810 MHB8
Li-Ion System M18B2 Akkutyp MB18	073827 MB18
Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB12	073811 MHB12
Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB55	073809 MHB55
Li-Ion System M18B5 Akkutyp MB18	073816 MB18
Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB3	073808 MHB3
Akku-Starter-SetHigh Output™ Akkutyp M18HNRG3	073826 M18HNRG3

