

Garant**Halbschuh anthrazit/schwarz Sicherheitsschuh comfort ESD, S2 W2, EU-Schuhgröße: 39****Bestelldaten**

Bestellnummer	092063 39
GTIN	4062406280772
Artikelklasse	01S

Beschreibung**Ausführung:**

Der GARANT Sicherheitsschuh comfort verbindet höchstmöglichen Tragekomfort mit modernem Design. Innovative und hochwertige Materialien, sowie eine sehr hohe Verarbeitungsqualität „Made in Germany“ garantieren höchsten Schutz bei gleichzeitig minimalem Gewicht. Unterschiedliche Schaftweiten (Weite W1 für normal breite Füße, Weite W2 für breitere Füße) und die gezwickte Fertigungsweise ermöglichen ein „echtes“ Mehrweitemsystem und schaffen somit eine ideale Lösung für verschiedene Fußweiten. Die konsequente Umsetzung ergonomischer Grundsätze und eine auswechselbare, gewichtsabhängige Dämpfung reduzieren signifikant Belastungen auf Knie und Rücken und tragen somit wesentlich zu einer langfristigen Gesunderhaltung bei.

- **Obermaterial aus leichter aber widerstandsfähiger Microfaser.**
- **Atmungsaktives Funktionsfutter.**
- **Praktischer GARANT comfort Heel-Puller zum einfachen und schnellen Anziehen der Schuhe.**
- **GARANT comfort Fußbetteinlage mit gewichtsabhängiger Dämpfung.**
- **Laufsohle GARANT comfort TPU**
- **Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).**

Halbschuh mit nahtfreier Schuhkonstruktion. Staublasche. Schutz vor Wasserdurchtritt.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

- **GARANT Komfort-Fußbetteinlage mit gewichtsabhängiger Dämpfung finden Sie im Zubehör Fußschutz unter: 092864 (weich), 092865 (mittel), 092866 (hart).**
- **Standardmäßig werden Schuhe mit der Gr. 36-39 mit der weichen Dämpfung, Gr. 40-45 mit der mittleren Dämpfung und Gr. 46-48 mit der harten Dämpfung ausgeliefert.**
- **Ebenfalls im Zubehör Fußschutz finden Sie die passenden GARANT Schnürsenkel unter: 092855 120.**

elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Schutzklasse: S2

Material Zehenschutzkappe: Aluminium

Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Eigenschaft: Vario®-Dämpfung

Technische Beschreibung

Norm	Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Geschlecht	Unisex
EU-Schuhgröße	39
Eigenschaft	Vario®-Dämpfung
Material Zehenschutzkappe	Aluminium
Schutzklasse	S2
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktart	Sicherheitshalbschuh

Zubehör

Einlegesohlen anthrazit Fußbetteinlage comfort, MEDIUM
EU-Schuhgröße 39

092865 39

Einlegesohlen anthrazit Fußbetteinlage comfort, SOFT EU-
Schuhgröße 39

092864 39

Einlegesohlen anthrazit Fußbetteinlage comfort, HARD EU-
Schuhgröße 39

092866 39