

Garant**Halbschuh anthrazit/schwarz Sicherheitsschuh comfort ESD, S3 W2, EU-Schuhgröße: 43****Bestelldaten**

Bestellnummer	092071 43
GTIN	4062406281076
Artikelklasse	01S

Beschreibung**Ausführung:**

Der GARANT Sicherheitsschuh comfort verbindet höchstmöglichen Tragekomfort mit modernem Design. Innovative und hochwertige Materialien, sowie eine sehr hohe Verarbeitungsqualität „Made in Germany“ garantieren höchsten Schutz bei gleichzeitig minimalem Gewicht. Unterschiedliche Schaftweiten (Weite W1 für normal breite Füße, Weite W2 für breitere Füße) und die gewickelte Fertigungsweise ermöglichen ein „echtes“ Mehrweitemsystem und schaffen somit eine ideale Lösung für verschiedene Fußweiten. Die konsequente Umsetzung ergonomischer Grundsätze und eine auswechselbare, gewichtsabhängige Dämpfung reduzieren signifikant Belastungen auf Knie und Rücken und tragen somit wesentlich zu einer langfristigen Gesunderhaltung bei.

- **Obermaterial aus leichter aber widerstandsfähiger Microfaser.**
- **Atmungsaktives Funktionsfutter.**
- **Praktischer GARANT comfort Heel-Puller zum einfachen und schnellen Anziehen der Schuhe.**
- **GARANT comfort Fußbetteinlage mit gewichtsabhängiger Dämpfung.**
- **Laufsohle GARANT comfort TPU**
- **Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).**

Halbschuh mit nahtfreier Schuhkonstruktion und textilem Durchtrittschutz. Staublasche. Schutz vor Wasserdurchtritt.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

- **GARANT Komfort-Fußbetteinlage mit gewichtsabhängiger Dämpfung finden Sie im Zubehör Fußschutz unter: 092864 (weich), 092865 (mittel), 092866 (hart).**
- **Standardmäßig werden Schuhe mit der Gr. 36-39 mit der weichen Dämpfung, Gr. 40-45 mit der mittleren Dämpfung und Gr. 46-48 mit der harten Dämpfung ausgeliefert.**
- **Ebenfalls im Zubehör Fußschutz finden Sie die passenden GARANT Schnürsenkel unter: 092855 120.**

elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Schutzklasse: S3

Material Zehenschutzkappe: Aluminium

Durchtrittsicherheit: Textil

Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Eigenschaft: Vario®-Dämpfung

Technische Beschreibung

Material Zehenschutzkappe	Aluminium
Norm	Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Durchtrittsicherheit	Textil
Geschlecht	Unisex
EU-Schuhgröße	43
Schutzklasse	S3
Eigenschaft	Vario®-Dämpfung
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktart	Sicherheitshalbschuh

Zubehör

Einlegesohlen anthrazit Fußbetteinlage comfort, HARD EU-Schuhgröße 43	092866 43
Einlegesohlen anthrazit Fußbetteinlage comfort, MEDIUM EU-Schuhgröße 43	092865 43
Einlegesohlen anthrazit Fußbetteinlage comfort, SOFT EU-Schuhgröße 43	092864 43

