

Garant GRIDLINE

Mulden-Sortiment, 36×20G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 50/3



Bestelldaten

Bestellnummer	950410 50/3
GTIN	4062406286569
Artikelklasse	9GB

Beschreibung

Ausführung:

Mulden und Steck-Trennplättchen aus Kunststoff. Innenseiten der Mulden geschlitzt zur Unterteilung mit Trennplättchen.

Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 36×20G.

Passend für:

Schubladen 36×20G.

Inhalt:

Mulden 1K Nr. 951415: 2 × Gr. 6×6/4; 1 × Gr. 6×8/4; 4 × Gr. 6×6/3; 6 × Gr. 6×6/2; 3 × Gr. 6×8/2; 2 × Gr. 6×8/3

Mulden-Steck-Trennplättchen (10 Stück) Nr. 951275: 2 × Gr. C; 2 × Gr. B; 2 × Gr. A

Technische Beschreibung

passend für Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzfläche in G	36×20
passend für Schubladen Nutzbreite	900 mm
passend für Schubladen Fronthöhe	50 mm
passend für Schubladen Fronthöhe	75 mm
passend für Schubladen Fronthöhe	100 mm
passend für Schubladen Fronthöhe	125 mm
passend für Schubladen Fronthöhe	150 mm

passend für Schubladen Fronthöhe	200 mm
passend für Schubladen Fronthöhe	250 mm
passend für Schubladen Fronthöhe	300 mm
passend für Schubladen Nutztiefe	500 mm
Mulden Höhe	25 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G	36
Material	Kunststoff
passend ab Schubladen Fronthöhe	≥ 50 mm
Höhe	25 mm
Tiefe in G	20
Breite in G	36
Breite	900 mm
Tiefe	500 mm
Gewicht	1,868 kg
Produktnamensattribut	36×20G
Produktart	Schubladen-Mulde

Zubehör

Mulden Höhe 25 mm1K Breit×Tiefe in G / Typ 6X6/2	951415 6X6/2
Mulden Höhe 25 mm1K Breit×Tiefe in G / Typ 6X6/4	951415 6X6/4
Mulden Höhe 25 mm1K Breit×Tiefe in G / Typ 6X8/2	951415 6X8/2
Mulden Höhe 25 mm1K Breit×Tiefe in G / Typ 6X8/4	951415 6X8/4
Mulden Steck-TrennplättchenSet 10-teilig Typ C	951275 C
Mulden Höhe 25 mm1K Breit×Tiefe in G / Typ 6X6/3	951415 6X6/3
Mulden Höhe 25 mm1K Breit×Tiefe in G / Typ 6X8/3	951415 6X8/3
Mulden Steck-TrennplättchenSet 10-teilig Typ B	951275 B
Mulden Steck-TrennplättchenSet 10-teilig Typ A	951275 A