

**Vierkantfeile mit 2K-Heft, Hieb 2 (Halbschlicht), Länge ohne Angel: 200mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 512201 200 |
| GTIN | 4009215190656 |
| Artikelklasse | 56B |

Beschreibung**Ausführung:**

Die Rohlinge sind geschmiedet und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Die **nicht balligen Feilen** haben eine Zahnform, die jeweils auf die Feilenart abgestimmt ist.

Allseitig gehauen; halbstumpf auslaufend.

Feile mit fertig eingeschlagenem, ergonomischen 2-Komponenten-Feilenheft mit Aufhängebohrung und **praktischen Farbcode-Clips** (rot, grün, gelb) zur individuellen Kennzeichnung von z.B. der Hiebgröße.

Verwendung:

Die **Qualitätsfeile** für den Werkstattgebrauch mit langer Standzeit und hoher Feilleistung.

Norm:

DIN 7261 Form D

Hinweis:

Feile ohne Heft verfügbar unter Nr. 512200.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Länge ohne Angel | 200 mm |
| Breite | 8 mm |
| Produktnameattribut | Hieb 2 (Halbschlicht) |
| Hieb | 2 |
| Hiebart | Halbschlicht |
| Form | D |
| Formbeschreibung | vierkant, halbstumpf auslaufend |

| | |
|------------------|----------------|
| Feilflächen | 4 |
| inkl. Feilenheft | ja |
| Norm | DIN 7261 |
| Produktart | Werkstattfeile |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | bedingt geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | bedingt geeignet | | |
| INOX | bedingt geeignet | | |
| GG(G) | geeignet | | |
| CuZn | geeignet | | |
| Kunststoff, GFK | geeignet | | |
| Holz | geeignet | | |

Zubehör

| | |
|--|---------------|
| Farbclip-Set10-teilig Farbe RED | 519605 RED |
| Farbclip-Set10-teilig Farbe YELLOW | 519605 YELLOW |
| 2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm | 519600 120 |
| Farbclip-Set10-teilig Farbe GREEN | 519605 GREEN |
| 2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm | 519600 110 |