

## Hammer- / Durchschläger- / Splintentreiber-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 15



### Bestelldaten

Bestellnummer	954668 15
GTIN	2050002041998
Artikelklasse	91A

### Beschreibung

#### Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954668: 1 St.  
GARANT Schlosserhammer Nr. 750110 Gr. 300: 1 St.  
Flachmeißel Nr. 740500 Gr. 200: 1 St.  
Kreuzmeißel Nr. 740600 Gr. 200: 1 St.  
Durchschläger Nr. 745500 Gr. 3; 4: je 1 St.  
Splintentreiber Nr. 747000 Gr. 2; 3; 4; 5; 6; 8: je 1 St.  
Körner Nr. 749000 Gr. 100; 120/10; 120/12; 150: je 1 St.

### Technische Beschreibung

Breite in G	8
Tiefe	500 mm
Tiefe in G	20
Breite	200 mm
Anzahl der Werkzeuge	15
Ausführung	mit Schlagwerkzeug
Gewicht	2,19 kg
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	8x20

Produktart Hartschaumeinlage

## Zubehör

Splintentreiber, Normalqualität, lackiert Spitzen-Ø D 4 mm	747000 4
Splintentreiber, Normalqualität, lackiert Spitzen-Ø D 2 mm	747000 2
Körner, Normalqualität DIN 7250 ganze Länge 120/10 mm	749000 120/10
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 954668	952001 954668
Kreuzmeißel ganze Länge 200 mm	740600 200
Splintentreiber, Normalqualität, lackiert Spitzen-Ø D 6 mm	747000 6
Schlosserhammer mit Stielschutzkragen Gewicht ohne Stiel 300 g	750110 300
Körner, Normalqualität DIN 7250 ganze Länge 100 mm	749000 100
Splintentreiber, Normalqualität, lackiert Spitzen-Ø D 8 mm	747000 8
Splintentreiber, Normalqualität, lackiert Spitzen-Ø D 3 mm	747000 3
Durchschlägerschwere Ausführung Spitzen-Ø 3 mm	745500 3
Durchschlägerschwere Ausführung Spitzen-Ø 4 mm	745500 4
Flachmeißel ganze Länge 200 mm	740500 200
Körner, Normalqualität DIN 7250 ganze Länge 150 mm	749000 150
Splintentreiber, Normalqualität, lackiert Spitzen-Ø D 5 mm	747000 5
Körner, Normalqualität DIN 7250 ganze Länge 120/12 mm	749000 120/12