

PRYOR**Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig Normalschrift A – Z, &, Schrifthöhe: 2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	085430 2
GTIN	5022044001206
Artikelklasse	08W

Beschreibung**Ausführung:**

Aus zähhartem Stahl mit besonders präziser Maschinengravur und Tiefenbegrenzung; genau zentrisch. Kalibrierter Schaft, durchgehärtet. Schlagkopfvergütung für hohe Arbeitssicherheit. Im Kunststoffkasten verpackt.

Hochleistungs-Präzisionsstempel, chemisch vernickelt, höchste Standzeit.

Normalschrift; das heißt das eingeschlagene Zeichen ist am Werkstück direkt ablesbar.

Verwendung:

Zum Signieren von Materialien mit einer **Festigkeit bis 1200 N/mm²**.

Ersatzteil:

Einzelne Schlagzahlen unter Nr. 085411 Gr. Schrifthöhe / Ziffer, z.B. Nr.085411 Gr.3/1.

Einzelne Schlagbuchstaben unter Nr.085431 Gr. Schrifthöhe / Zeichen, z. B. Nr. 085431 Gr. 3/A.

Hinweis:

Auf Anfrage sind weitere Hand- und Maschinenstempel aller Art, wie z. B. Stempel mit Firmenlogos, nach Vorgabe lieferbar.

Technische Beschreibung

Schaftstärke	6,35
Schrifthöhe	2 mm

ganze Länge	63,5 mm
Produktart	Handschlagstempel

Zubehör

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 2/Q mm	085431 2/Q
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 2/Y mm	085431 2/Y
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 2/A mm	085431 2/A
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 2/N mm	085431 2/N
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 2/& mm	085431 2/&
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 2/X mm	085431 2/X
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 2/H mm	085431 2/H
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 2/I mm	085431 2/I
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 2/R mm	085431 2/R
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 2/K mm	085431 2/K
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 2/M mm	085431 2/M
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 2/S mm	085431 2/S
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 2/F mm	085431 2/F
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 2/U mm	085431 2/U

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 2/P mm	085431 2/P
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 2/T mm	085431 2/T
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 2/W mm	085431 2/W
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 2/L mm	085431 2/L
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 2/J mm	085431 2/J
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 2/D mm	085431 2/D
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 2/V mm	085431 2/V
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 2/G mm	085431 2/G
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 2/O mm	085431 2/O
Schlagstempel Halter Typ GRIP	085475 GRIP
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 2/C mm	085431 2/C
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 2/B mm	085431 2/B
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 2/Z mm	085431 2/Z
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 2/E mm	085431 2/E