

**PRYOR****Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig Normalschrift A – Z, &, Schrifthöhe: 4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	085430 4
GTIN	5022044002524
Artikelklasse	08W

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus zähhartem Stahl mit besonders präziser Maschinengravur und Tiefenbegrenzung; genau zentrisch. Kalibrierter Schaft, durchgehärtet. Schlagkopfvergütung für hohe Arbeitssicherheit. Im Kunststoffkasten verpackt.

**Hochleistungs-Präzisionsstempel**, chemisch vernickelt, höchste Standzeit.

**Normalschrift**; das heißt das eingeschlagene Zeichen ist am Werkstück direkt ablesbar.

**Verwendung:**

Zum Signieren von Materialien mit einer **Festigkeit bis 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Ersatzteil:**

Einzelne Schlagzahlen unter Nr. 085411 Gr. Schrifthöhe / Ziffer, z.B. Nr.085411 Gr.3/1.

Einzelne Schlagbuchstaben unter Nr.085431 Gr. Schrifthöhe / Zeichen, z. B. Nr. 085431 Gr. 3/A.

**Hinweis:**

Auf Anfrage sind weitere Hand- und Maschinenstempel aller Art, wie z. B. Stempel mit Firmenlogos, nach Vorgabe lieferbar.

**Technische Beschreibung**

ganze Länge	70 mm
Schaftstärke	9,5

Schriftgröße	4 mm
Produktart	Handschlagstempel

## Zubehör

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 4/W mm	085431 4/W
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 4/E mm	085431 4/E
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 4/L mm	085431 4/L
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 4/U mm	085431 4/U
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 4/D mm	085431 4/D
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 4/A mm	085431 4/A
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 4/M mm	085431 4/M
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 4/H mm	085431 4/H
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 4/P mm	085431 4/P
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 4/Y mm	085431 4/Y
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 4/V mm	085431 4/V
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 4/N mm	085431 4/N
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 4/G mm	085431 4/G
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 4/B mm	085431 4/B

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 4/Z mm	085431 4/Z
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 4/& mm	085431 4/&
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 4/l mm	085431 4/l
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 4/F mm	085431 4/F
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 4/X mm	085431 4/X
Schlagstempel Halter Typ GRIP	085475 GRIP
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 4/O mm	085431 4/O
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 4/K mm	085431 4/K
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 4/R mm	085431 4/R
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 4/Q mm	085431 4/Q
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 4/S mm	085431 4/S
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 4/T mm	085431 4/T
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 4/C mm	085431 4/C
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 4/J mm	085431 4/J