


PRYOR

Auswechselbare Schlagzahlen und Schlagbuchstaben Normalschrift Satz 0 – 9 und A – Z, Schrifthöhe: 2,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085480 2,5
GTIN	5022044020146
Artikelklasse	08W

Beschreibung

Ausführung:

Hochpräzises Prägewerkzeug für schnelles und rationelles Kennzeichnen mit **mehreren Buchstaben und Zahlen gleichzeitig.**

Verwendung:

Zum Signieren von Materialien (z. B. Typenschilder, Werkzeuge, Maschinenteile, etc.) mit einer **Festigkeit bis 1200 N/mm².**

Lieferumfang:

100 Stempel-Typen
12 Distanzstücke (Schrifthöhe 5 mm: 6 Stück)
1 Pinzette
1 Sechskantschlüssel
1 Halter
in Kunststoffbox.

Ersatzteil:

Einzelne Typen können unter Nr. 085481 mit Angabe der gewünschten Schrifthöhe / Type bestellt werden (z. B. Nr. 085481 Gr. 3/E).

Technische Beschreibung

Anzahl einsetzbare Stempeltypen	12
Breite Stempeltype	2,5 mm
Höhe Stempeltype	6,4 mm
Länge Stempelhalter	29 mm
Länge Stempeltype	19,05 mm
Schrifthöhe	2,5 mm
Produktart	Handschlagstempel

Zubehör

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2,5/. mm	085481 2,5/.
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2,5/R mm	085481 2,5/R
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2,5/V mm	085481 2,5/V
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2,5/Q mm	085481 2,5/Q
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2,5/6 mm	085481 2,5/6
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2,5/K mm	085481 2,5/K
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2,5/9 mm	085481 2,5/9
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2,5/O mm	085481 2,5/O
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2,5/W mm	085481 2,5/W
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2,5/Y mm	085481 2,5/Y
Stahltypenhalter, einzeln zu Sortiment Nr. 085480 geeignet für Schrifthöhe 2-3 mm	085482 2-3

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2,5/0 mm	085481 2,5/0
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2,5/+ mm	085481 2,5/+
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2,5/X mm	085481 2,5/X
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2,5/E mm	085481 2,5/E
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2,5/N mm	085481 2,5/N
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2,5/F mm	085481 2,5/F
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2,5/I mm	085481 2,5/I
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2,5/S mm	085481 2,5/S
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2,5LEER mm	085481 2,5LEER
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2,5/8 mm	085481 2,5/8
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2,5/7 mm	085481 2,5/7
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2,5/L mm	085481 2,5/L
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2,5/M mm	085481 2,5/M
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2,5/P mm	085481 2,5/P
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2,5/, mm	085481 2,5/,
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2,5/5 mm	085481 2,5/5
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2,5/D mm	085481 2,5/D
	085481 2,5/1

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 2,5/1 mm

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 2,5/C mm

085481 2,5/C

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 2,5/B mm

085481 2,5/B

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 2,5/- mm

085481 2,5/-

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 2,5/H mm

085481 2,5/H

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 2,5/U mm

085481 2,5/U

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 2,5/T mm

085481 2,5/T

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 2,5/3 mm

085481 2,5/3

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 2,5/Z mm

085481 2,5/Z

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 2,5/G mm

085481 2,5/G

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 2,5/A mm

085481 2,5/A

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 2,5/& mm

085481 2,5/&

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 2,5/4 mm

085481 2,5/4

Stahltypen auswechselbar Zahlensortiment 0 – 9
Schriftgröße 2,5 mm

085483 2,5

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 2,5/J mm

085481 2,5/J