

**PRYOR****Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig Normalschrift A – Z, &, Schrifthöhe: 3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	085430 3
GTIN	5022044002081
Artikelklasse	08W

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus zähhartem Stahl mit besonders präziser Maschinengravur und Tiefenbegrenzung; genau zentrisch. Kalibrierter Schaft, durchgehärtet. Schlagkopfvergütung für hohe Arbeitssicherheit. Im Kunststoffkasten verpackt.

**Hochleistungs-Präzisionsstempel**, chemisch vernickelt, höchste Standzeit.

**Normalschrift**; das heißt das eingeschlagene Zeichen ist am Werkstück direkt ablesbar.

**Verwendung:**

Zum Signieren von Materialien mit einer **Festigkeit bis 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Ersatzteil:**

Einzelne Schlagzahlen unter Nr. 085411 Gr. Schrifthöhe / Ziffer, z.B. Nr.085411 Gr.3/1.

Einzelne Schlagbuchstaben unter Nr.085431 Gr. Schrifthöhe / Zeichen, z. B. Nr. 085431 Gr. 3/A.

**Hinweis:**

Auf Anfrage sind weitere Hand- und Maschinenstempel aller Art, wie z. B. Stempel mit Firmenlogos, nach Vorgabe lieferbar.

**Technische Beschreibung**

ganze Länge	63,5 mm
Schaftstärke	6,35

Schriftgröße	3 mm
Produktart	Handschriftstempel

## Zubehör

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 3/G mm	085431 3/G
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 3/C mm	085431 3/C
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 3/O mm	085431 3/O
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 3/E mm	085431 3/E
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 3/A mm	085431 3/A
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 3/H mm	085431 3/H
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 3/B mm	085431 3/B
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 3/W mm	085431 3/W
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 3/N mm	085431 3/N
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 3/I mm	085431 3/I
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 3/X mm	085431 3/X
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 3/S mm	085431 3/S
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 3/J mm	085431 3/J
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 3/D mm	085431 3/D

Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 3/M mm	085431 3/M
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 3/Y mm	085431 3/Y
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 3/Z mm	085431 3/Z
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 3/R mm	085431 3/R
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 3/U mm	085431 3/U
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 3/V mm	085431 3/V
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 3/K mm	085431 3/K
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 3/T mm	085431 3/T
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 3/P mm	085431 3/P
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 3/L mm	085431 3/L
Schlagstempel Halter Typ GRIP	085475 GRIP
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 3/F mm	085431 3/F
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 3/Q mm	085431 3/Q
Schlagbuchstabe – einzeln Normalschrift A – Z Schriftgröße / Zeichen 3/& mm	085431 3/&