

**Garant****Sandale anthrazit/schwarz Sicherheitssandale comfort ESD, S1P W1, EU-Schuhgröße: 38****Bestelldaten**

Bestellnummer	092054 38
GTIN	4062406400248
Artikelklasse	01S

**Beschreibung****Ausführung:**

Der GARANT Sicherheitsschuh comfort verbindet höchstmöglichen Tragekomfort mit modernem Design. Innovative und hochwertige Materialien, sowie eine sehr hohe Verarbeitungsqualität „Made in Germany“ garantieren höchsten Schutz bei gleichzeitig minimalem Gewicht. Unterschiedliche Schaftweiten und die gezwickte Fertigungsweise ermöglichen ein „echtes“ Mehrweitesystem und somit eine ideale Lösung für verschiedene Fußweiten. Die konsequente Umsetzung ergonomischer Grundsätze und eine auswechselbare, gewichtsabhängige Dämpfung reduzieren signifikant Belastungen auf Knie und Rücken und tragen somit zur langfristigen Gesunderhaltung bei.

- **Obermaterial aus leichter aber widerstandsfähiger Microfaser.**
- **Atmungsaktives Funktionsfutter.**
- **Praktischer GARANT comfort Heel-Puller zum einfachen und schnellen Anziehen der Schuhe.**
- **GARANT comfort Fußbetteinlage mit gewichtsabhängiger Dämpfung.**
- **Laufsohle GARANT comfort TPU.**
- **Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).**

Sandale mit großflächiger Belüftungsstruktur und textilem Durchtrittschutz.

**Norm:**

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

**Hinweis:**

- **GARANT Komfort-Fußbetteinlage mit gewichtsabhängiger Dämpfung: 092864 (weich), 092865 (mittel), 092866 (hart).**
- **Standardmäßig werden Schuhe mit der Gr. 36-39 mit der weichen Dämpfung, Gr. 40-45 mit der mittleren Dämpfung und Gr. 46-48 mit der harten Dämpfung ausgeliefert.**
- **Passende GARANT Schnürsenkel für den Schnürstiefel : 092855 120, Schnellverschluss für die Sandale: 092856 55 (Gr. 36-41) und 092856 65 (Gr.42-48).**

Weite Ausführung W2 unter Nr. 092055.

elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Schutzklasse: S1P

Material Zehenschutzkappe: Aluminium

Durchtrittsicherheit: Textil

Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Eigenschaft: Vario®-Dämpfung

## Technische Beschreibung

Durchtrittsicherheit	Textil
Material Zehenschutzkappe	Aluminium
Schutzklasse	S1P
Geschlecht	Herren
Norm	Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
EU-Schuhgröße	38
Eigenschaft	Vario®-Dämpfung
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktart	Sicherheitssandale