

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Clean & Weld, Inhalt (ml bzw. l): 20**Bestelldaten**

Bestellnummer	088003 20
GTIN	4062406403119
Artikelklasse	01L

Beschreibung**Ausführung:**

Premium **2 in 1 Schweißtrennmittel Clean & Weld** mit Reinigungsfunktion. Verhindert effektiv das Haften von Spritzern beim MIG/MAG-Schweißen und Laserschneiden. Durch exzellente Benetzung auch als Reiniger vor dem Schweißen einsetzbar. 20 Liter Kanister. Bei Bedarf passender Ablasshahn (Nr. 088010 Gr. 20-30) dazubestellen.

Clean & Weld ist einfach aufzutragen und verhindert sowohl im nassen als auch im trockenen Zustand das Haften von Schweißspritzern und schützt Werkstücke, Schweißdüsen und Schweißzubehör während des gesamten Bearbeitungsprozesses. Verunreinigungen wie Späne, Bearbeitungsöle, leichte Korrosionsschutzöle oder Kühlflüssigkeiten lassen sich einfach und wirkungsvoll vor dem Schweißen mit Clean & Weld reinigen. Der Schweißprozess kann im Anschluss auf der sauberen Oberfläche direkt beginnen. Die enthaltenen Inhaltsstoffe bilden eine Barriere zwischen dem Werkstück und den Spritzern und geben allen schweißbaren Metallen einen temporären Korrosionsschutz. Direkt im Anschluss an den Schweißprozess können die Bleche ohne Probleme verzinkt oder lackiert werden. Clean & Weld bietet beim Laserschneiden den Vorteil, dass die Schlackebildung an der Einstichstelle des Lasers vermieden werden und Schmauchspuren leichter entfernt werden können. Ein Nacharbeiten der Schneidkanten ist nicht erforderlich und spart somit wertvolle Zeit.

- **Kennzeichnungsfrei.**
- **Manuell anwendbar.**
- **Zum Nachfüllen von Sprühflaschen und Drucksprühern geeignet.**

Technische Beschreibung

Siedepunkt	100 °C
Form	flüssig
Ausführung	Kanister
Inhalt	20 l
Farbe	blau
Lagertemperatur	2 - 40 °C
Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
pH-Wert	8,5
Serie	GreenPlus
Produktart	Trennmittel

Zubehör

GARANT GreenPlus Kanister Ablasshahn passend für
Kanistergröße 20-30 l

088010 20-30