

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Power Force, Inhalt (ml bzw. l): 20**Bestelldaten**

Bestellnummer	088006 20
GTIN	4062406403171
Artikelklasse	01L

Beschreibung**Ausführung:**

NSF-Zertifiziert. Für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie geeignet.

Extreme Entfettungspower durch Hybridtechnologie. Eingebrennte Verschmutzungen, Spezialfette, Öle, Ruß, Gummiabrieb, Bitumen, Wachse und Pasten werden mittels Pflanzenextrakten gelöst und mittels Tensidtechnologie schnell von der Oberfläche entfernt. 20 Liter Kanister. Bei Bedarf passender Ablasshahn (Nr. 088010 Gr. 20-30) dazubestellen.

Power Force ist ein wässriger, schaumarmer Reiniger, basierend auf nachwachsenden Rohstoffen. Durch die natürlichen Wirkstoffe werden Verschmutzungen kraftvoll gelöst, ohne die Oberflächen anzugreifen. Ein angenehmer Geruch, die Lösemittel- und VOC-Freiheit machen ihn zum perfekten Begleiter für ein kraftvolles, sicheres Arbeiten. Power Force stellt eine wirkungsvolle Alternative zu Lösemitteln dar. Es ist neben der manuellen Anwendung auch in Teilereinigungsgeräten einsetzbar. In dieser Anwendung kann der Reiniger mehrfach verwendet werden und unterstützt den Kreislaufgedanken. Dies spart nicht nur Ressourcen, sondern vermeidet auch Abfall. Aufgrund der NSF-Zertifizierung ist der Reiniger nicht nur in der Instandhaltung, sondern auch in der Lebensmittelindustrie einsetzbar.

- **Kennzeichnungsfrei.**
- **Manuell und maschinell anwendbar.**
- **NSF-zertifiziert für den Lebensmittelbereich.**
- **Zum Nachfüllen von Sprühflaschen und Drucksprühern geeignet.**

Technische Beschreibung

Siedepunkt	100 °C
Form	flüssig
Farbe	transparent
Temperatur Einsatzbereich	2 - 40 °C
Lagertemperatur	2 - 35 °C
Ausführung	Kanister
Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
Dichte	1,007 g/cm ³
pH-Wert	10,5 - 11
Inhalt	20 l
Serie	GreenPlus
Produktart	Universalreiniger

Zubehör

GARANT GreenPlus Kanister Ablasshahn passend für
Kanistergröße 20-30 l

088010 20-30