



Schweißerschutz-Bundhose PROBAN, royalblau, Konfektionsgröße DE: 50



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 091597 50 |
| GTIN | 4050274859688 |
| Artikelklasse | 09Y |

Beschreibung

Ausführung:

Die **klassische**, einfarbige Schweißerschutzkleidung ist besonders **robust** und vereint einen hohen **Tragekomfort** mit einer guten **Atmungsaktivität**. Die Bekleidung gewährleistet einen vorsorglichen Schutz vor Hitze, Funken und Schweißspritzern. Zudem besitzt die Serie die Flammsechutzeigenschaften, die auch nach wiederholten Wäschen bestehen bleibt. Einsatzgebiete: Stahlwerke, metallverarbeitende Industrie, Schweißer, Anlagenbau, Gießerei. Die Bundhose PROBAN® besitzt viele Taschen um Arbeitsutensilien zu verstauen. Der Hosenbund besitzt einen verdeckten Knopfverschluss.

- **Zwei Flügeltaschen.**
- **Eine verstärkte Meterstab- und Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss.**
- **Hosenschlitz-Leiste mit verdecktem Knopfverschluss.**

Norm:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1**
- **EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1**

Hinweis:

Auf Anfrage ist die Serie mit der Textilgrammatur 470g/m² zertifiziert nach EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1 lieferbar. Oder in einer leichteren Variante mit 320g/m² geprüft nach EN 11611, Klasse 1, A1 und EN 11612 A1, B1, C1. Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserem Infoteil am Ende des Katalogs.

Kleidung gemäß: DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------------|--|
| Geschlecht | Herren |
| Konfektionsgröße DE | 50 |
| Gewebezusammensetzung | 100% Baumwolle |
| Materialgrammatur / Gewebedichte | 380 g/m ² |
| Waschen | 60 °C Buntwäsche |
| Kleidung gemäß | DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen |
| Kleidung gemäß | DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze |
| Farbe | royalblau |
| Produktart | Schweißerschutzhose |