



Maulschlüssel-/Ratschenringschlüssel-Satz in Tasche umschaltbar 15° abgewinkelt, Anzahl Schlüssel: 10



Bestelldaten

Bestellnummer	614838 10
GTIN	4062406649852
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringnarre.
Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.
In praktischer Textilrolltasche.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Lieferumfang:

Je 1 Schlüssel Nr. 614828 in den Größen 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Technische Beschreibung

Anzahl Schlüssel	10
Ringstellung	15 Grad
Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße	metrisch

Ratsche umschaltbar	ja
Produktart	Schraubenschlüssel

Zubehör

Maulschlüssel-/Ratschenringschlüsselumschaltbar 15° abgewinkelt Schlüsselweite 8 mm	614828 8
Maulschlüssel-/Ratschenringschlüsselumschaltbar 15° abgewinkelt Schlüsselweite 9 mm	614828 9
Maulschlüssel-/Ratschenringschlüsselumschaltbar 15° abgewinkelt Schlüsselweite 10 mm	614828 10
Maulschlüssel-/Ratschenringschlüsselumschaltbar 15° abgewinkelt Schlüsselweite 11 mm	614828 11
Maulschlüssel-/Ratschenringschlüsselumschaltbar 15° abgewinkelt Schlüsselweite 13 mm	614828 13
Maulschlüssel-/Ratschenringschlüsselumschaltbar 15° abgewinkelt Schlüsselweite 14 mm	614828 14
Maulschlüssel-/Ratschenringschlüsselumschaltbar 15° abgewinkelt Schlüsselweite 16 mm	614828 16
Maulschlüssel-/Ratschenringschlüsselumschaltbar 15° abgewinkelt Schlüsselweite 17 mm	614828 17
Maulschlüssel-/Ratschenringschlüsselumschaltbar 15° abgewinkelt Schlüsselweite 18 mm	614828 18
Maulschlüssel-/Ratschenringschlüsselumschaltbar 15° abgewinkelt Schlüsselweite 19 mm	614828 19