

Garant UNI LINE**FIRST AID Wall bestückt, fahrbar, Typ: DE****Bestelldaten**

Bestellnummer	978010 DE
GTIN	4062406755454
Artikelklasse	90N

Beschreibung**Ausführung:**

Mobiles Komplettsset zur Bereitstellung von Erste-Hilfe-Sortimenten. Sehr stabile, doppelwandige Standsäule aus Stahlblech, beidseitig nutzbare Lochwände \square 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern. Stabile Bodenplatte in anthrazit ermöglicht einfaches Aufstellen und Versetzen. Mit 4 Lenkrollen, \varnothing 125 mm, 2 mit Feststellbremse. Inklusive Erste Hilfe Sortiment Nr. 978051 Gr. DE

Lieferumfang:

UNI Wall fahrbar Nr. 955451 Gr. M; Kennzeichnungstafel für UNI Wall Nr. 955453 Gr. GREEN; UNI Line Piktogramm Nr. 955474 Gr. FIRST Aid.

Lackierung:

Zweifarbige pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. **Nicht konfigurierbar.**

Technische Beschreibung

Nutzbreite	600 mm
Breite	600 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9
Tiefe	750 mm

Serie	Wall
Tragfähigkeit	75 kg
Höhe	2067 mm
Rad-Ø	125 mm
Gewicht	69 kg
Produktart	Erste-Hilfe-Station

Zubehör

UNI Wallfahrbar Typ M	955451 M
Kunststoffdübel- und Schrauben-Set Typ 4	955824 4
Easyfix Gurthalter Typ 2	955765 2
Rädersatz für UNI Line 4-teilig Typ 1	955459 1
Kennzeichnungsaufsatz fürUNI Wall M Typ GREEN	955453 GREEN
Klarsichtwender Typ 1	956815 1
Easyfix Kunststoffbox Breite 296 mm	955790 296
Befestigungsplatte mit Kunststoffdübel Typ 1	955827 1
UNI Line Piktogramm Typ FIRST AID	955474 FIRST AID
Easyfix Werkzeughalter 90° Nutztiefe 150 mm	955565 150
Erste-Hilfe-Koffer Multi Typ 1	098497 1
Augen-NotfallstationCombibox	098579
UNI Wallstationär Typ M	955450 M
Easyfix Spenderbox-Halter Typ 1	955580 1