



## HOLEX CleverDrill Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114031 als Nachfüll-Satz, unbeschichtet, Typ: 1-6



### Bestelldaten

Bestellnummer	115056 1-6
GTIN	4062406742331
Artikelklasse	12B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zusammengestellt aus Spiralbohrern DIN 338.

**HOLEX CleverDrill:** Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

#### Hinweis:

Gr. 13,2 – 20 : Mit abgesetztem Schaft-Ø 12,7 mm.

Innenkühlung: nein

Schaft: Zylinderschaft

Anzahl Schneiden Z: 2

Bohrerbereich: 1 - 6 mm

Anzahl Bohrer: 51

Bohrer jeweils steigend: 0,1 mm

### Technische Beschreibung

Anzahl Bohrer	51
---------------	----

Schaft	Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z	2
Bohrer jeweils steigend	0,1 mm
Bohrerbereich	1 - 6 mm
Serie	CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 338
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spitzenwinkel	118 Grad
Innenkühlung	nein
mit Kassette	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	60 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	50 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	35 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	32 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	22 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	18 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	30 m/min	K
CuZn	geeignet	40 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		

## Zubehör

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 4,8	114030 4,8
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 4,9	114030 4,9
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 1,5	114030 1,5
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 4,1	114030 4,1
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6	114030 6
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 2,7	114030 2,7
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 2,9	114030 2,9
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 3	114030 3
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 4,6	114030 4,6
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 2,1	114030 2,1
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 3,2	114030 3,2
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 5,7	114030 5,7
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 5,4	114030 5,4
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 1,3	114030 1,3
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 3,7	114030 3,7
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 3,8	114030 3,8

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 1,1	114030 1,1
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 1,9	114030 1,9
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 4,5	114030 4,5
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 3,6	114030 3,6
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 2,4	114030 2,4
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 4,2	114030 4,2
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 3,5	114030 3,5
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 5,6	114030 5,6
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 1	114030 1
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 5,5	114030 5,5
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 2,3	114030 2,3
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 2,8	114030 2,8
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 2,6	114030 2,6
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 3,4	114030 3,4
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 4	114030 4
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 3,9	114030 3,9
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 5,1	114030 5,1
	114030 3,1

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 3,1

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 3,3

114030 3,3

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 4,3

114030 4,3

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 5,8

114030 5,8

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 4,7

114030 4,7

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 5,3

114030 5,3

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 5,9

114030 5,9

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 2

114030 2

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 5

114030 5

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 2,2

114030 2,2

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 1,7

114030 1,7

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 1,2

114030 1,2

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 1,8

114030 1,8

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 4,4

114030 4,4

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 5,2

114030 5,2

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 1,4

114030 1,4

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 2,5

114030 2,5

114030 1,6

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw.  
Zoll) 1,6

---