




HOLEX CleverDrill Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114031 als Nachfüll-Satz, unbeschichtet, Typ: 6-10



Bestelldaten

Bestellnummer	115056 6-10
GTIN	4062406742348
Artikelklasse	12B

Beschreibung

Ausführung:

Zusammengestellt aus Spiralbohrern DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralmutter.

Hinweis:

Gr. 13,2 – 20 : Mit abgesetztem Schaft-Ø 12,7 mm.

Innenkühlung: nein

Schaft: Zylinderschaft

Anzahl Schneiden Z: 2

Bohrerbereich: 6 - 10 mm

Anzahl Bohrer: 41

Bohrer jeweils steigend: 0,1 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	2
Bohrer jeweils steigend	0,1 mm
Bohrerbereich	6 - 10 mm
Anzahl Bohrer	41
Schaft	Zylinderschaft

Serie	CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 338
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spitzenwinkel	118 Grad
Innenkühlung	nein
mit Kassette	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	60 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	50 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	35 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	32 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	22 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	18 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	30 m/min	K
CuZn	geeignet	40 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		

Zubehör

114030 9,5

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 9,5

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 7,3

114030 7,3

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 10

114030 10

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,8

114030 8,8

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 9,7

114030 9,7

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,9

114030 6,9

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 9,3

114030 9,3

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,3

114030 6,3

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,7

114030 8,7

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,1

114030 8,1

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 9,9

114030 9,9

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 7,4

114030 7,4

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,5

114030 8,5

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 7,6

114030 7,6

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,3

114030 8,3

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 9,1

114030 9,1

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 7,1

114030 7,1

114030 8,9

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,9

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6

114030 6

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 7,5

114030 7,5

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 7,7

114030 7,7

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 9,2

114030 9,2

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 9

114030 9

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,7

114030 6,7

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,4

114030 8,4

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 7

114030 7

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,2

114030 8,2

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 7,9

114030 7,9

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,4

114030 6,4

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,6

114030 8,6

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8

114030 8

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,5

114030 6,5

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,8

114030 6,8

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,1

114030 6,1

114030 7,2

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 7,2

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,2

114030 6,2

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 7,8

114030 7,8

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 9,4

114030 9,4

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 9,6

114030 9,6

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,6

114030 6,6

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 9,8

114030 9,8