



Akku-Säbelsäge, Typ: M18ONEFSZ



Bestelldaten

Bestellnummer	078220 M18ONEFSZ
GTIN	4058546344733
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

Milwaukee Akku-Säbelsäge für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

- **Elektronik für stufenlose Hubzahlsteuerung und Überlastschutz.**
- **Werkzeugloses FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem.**

Akku-Säbelsäge.

- **Neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE™ Motor für mehr Effizienz.**
- **Patentierter Kupplungsschutz verhindert ein Ausschlagen der Maschine bei blockieren des Sägeblatts.**
- **Steuerbarer Sanftanlauf für maximale Kontrolle und Schnelligkeit.**
- **Werkzeugloses FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem.**
- **Kipp- und verstellbarer Sägeschuh, erlaubt die Optimierung der Schneidposition.**

Variante M18FSZ aber mit **ONE-KEY™** Technologie.

- **Speichern von bis zu 3 individuellen Profilen auf dem internen Speicher des Gerätes möglich.**

Lieferumfang:

Variante in HD Box **ohne Akku, ohne Ladegerät.**

Hinweis:

Säbelsägeblätter finden Sie ab Nr. 588600.

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN	9,9 m/s ²
Hublänge	32 mm
Akkuspannung	18 V
App-Anbindung	OneKey
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Gewicht	7,9 kg
Energieversorgung	Akkubetrieben
Hubzahl	0 - 3000 min ⁻¹
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
Akkukapazität	5 Ah
Anzahl enthaltener Akkus	0
Besonderheit	FIXTEC, LED
Herstellerbezeichnung	M18 ONE FSZ
Akkuart	Lithium-Ion
Produktart	Säge

Zubehör

Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Li-Ion System M18B5 Akkutyp MB18	073816 MB18
Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB55	073809 MHB55
Akku-Starter-Set Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Akku-Starter-SetHigh Output™ Akkutyp M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB3	073808 MHB3

Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB8	073810 MHB8
Li-Ion System M18B2 Akkutyp MB18	073827 MB18
Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB12	073811 MHB12