



## Montage-Werkzeugsortiment, 59-teilig in Werkzeugrucksack, Anzahl Teile: 59



### Bestelldaten

Bestellnummer	686016 59
GTIN	4062406773199
Artikelklasse	66H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hochwertige Textiltaschen bestückt mit praktischen Werkzeugsortimenten, als Begleiter für ihre täglichen Aufgaben.

#### Lieferumfang:

Messschieber: 1 St. Nr. 410625 Gr. 150

Rollbandmaß: 1 St. Nr. 462010 Gr. 5

Doppelmaulschlüssel: je 1 St. Nr. 610950 Gr. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19

Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz lang mit Kugelkopf: 1 St. Nr. 627225 Gr. 9 (1,5 – 10 mm)

Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 630368 Gr. 6 (29-teilig)

Schraubendreher für Schlitz: je 1 St. Nr. 660701 Gr. 3, 4, 7

Schraubendreher für Phillips: je 1 St. Nr. 668401 Gr. 0, 1, 2

Kombizange: 1 St. Nr. 702995 Gr. 180

Wasserpumpenzange: 1 St. Nr. 706145 Gr. 250

Flachrundzange gebogen: 1 St. Nr. 713595 Gr. 200

Seitenschneider: 1 St. Nr. 725245 Gr. 160

Schlosserhammer: 1 St. Nr. 750125 Gr. 300

Rollgabelschlüssel: 1 St. Nr. 813961 Gr. 200

Universal-Messer: 1 St. Nr. 845039 Gr. 160

LED-Taschenlampe: 1 St. Nr. 081437 Gr. BLACK

Textil Werkzeugrucksack: 1 St. Nr. 692267 Gr. 1

**Hinweis:**

**Werkzeug wird lose geliefert.**

## Technische Beschreibung

Anzahl Teile	59
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Produktart	Werkzeugsortiment

## Zubehör

Universal-Messer mit Zink-Druckguss-Griff 18 mm ganze Länge 160 mm	845039 160
Seitenschneider blank, mit Griffhüllen ganze Länge 160 mm	725245 160
Textil Werkzeugrucksack Typ 1	692267 1
Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftheft Schneidenbreite b 3 mm	660701 3
Flachrundzange abgewinkelt, blank, mit Griffhüllen ganze Länge 200 mm	713595 200
LED-Taschenlampe mit Batterien Farbe BLACK	081437 BLACK
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 18X19 mm	610950 18X19
6-kant-Winkelschraubendreher-Satz vernickelt Anzahl Schraubendreher 9	627225 9
Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftheft Schneidenbreite b 7 mm	660701 7
Messschieber mit Momentklemmung Messbereich 150 mm	410625 150

Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant29-teilig Typ 6	630368 6
Rollbandmaß Bandlänge 5 m	462010 5
Schraubendreher für Phillips, mit Kraftheft Kreuzschlitzgröße 1	668401 1
Schraubendreher für Phillips, mit Kraftheft Kreuzschlitzgröße 2	668401 2
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 8X9 mm	610950 8X9
Wasserpumpenzange atramentiert, mit Griffhüllen ganze Länge 250 mm	706145 250
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 16X17 mm	610950 16X17
Schraubendreher für Phillips, mit Kraftheft Kreuzschlitzgröße 0	668401 0
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 10X11 mm	610950 10X11
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 12X13 mm	610950 12X13
Vanadium-Kombizange, blank, mit 2K-Griffhüllen ganze Länge 180 mm	702995 180
Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftheft Schneidenbreite b 4 mm	660701 4
Schlosserhammer Gewicht ohne Stiel 300 g	750125 300
Rollgabelschlüssel mit Griffhülle ganze Länge 200 mm	813961 200