



## Laser Distanzmessgerät, Typ: GLM150-27C



### Bestelldaten

Bestellnummer	465560 GLM150-27C
GTIN	4059952614304
Artikelklasse	46T

### Beschreibung

#### Ausführung:

Laserentfernungsmessgerät mit robustem, stoßfestem Gehäuse, spritzwasser- und staubgeschützt. Beleuchtetes, dreizeiliges Display für optimale Lesbarkeit. Laserklasse 2 nach IEC 825-1. Präzision über große Entfernungen. Übertragung von Messungen über Bluetooth an die neue MeasureOnApp.

Speichern von Bildern im internen Speicher und Übertragen von Bildern über USB auf den PC. Integrierter Li-Ionen-Akku für hohe Flexibilität und Beitrag zur Nachhaltigkeit.

#### Ausführung Werbetext:

Laserentfernungsmessgerät mit robustem, stoßfestem Gehäuse, spritzwasser- und staubgeschützt. Beleuchtetes, dreizeiliges Display für optimale Lesbarkeit. Laserklasse 2 nach IEC 825-1. Stativgewinde 1/4 Zoll. Der integrierte 360° Neigungssensor zeigt die Schräge eines Objektes durch Auflegen des Gehäuses direkt an und ermöglicht eine indirekte Höhenmessung. Digitale Grundrisse erstellen, bestehende Grundrisse importieren, bearbeiten und Arbeitsergebnisse exportieren sowie einfache Baustellenbemaßung. Datentransfer via Bluetooth®.

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive Schutztasche. Inkl. Li-Ion-Akku + Micro-USB-Kabel.

**Sonderzubehör:**

Messstativ Nr. 468558

**Technische Beschreibung**

Anzahl enthaltener Akkus	1
Flächen- und Volumenberechnung	ja
Gewicht	210 g
Länge	142 mm
Stativgewinde	1/4 Zoll
Akkukapazität	3,12 Ah
Neigungssensor	360 Grad
indirekte Messung (Pythagoras)	ja
Breite	64 mm
Aufruf letzter Messungen	ja
Nennspannung	3,6 V
Messgenauigkeit	±1,5 mm
Minimal-/Maximalmessung	ja
Höhe	28 mm
Akkuart	Lithium-Ion
Addition/Subtraktion	ja
Stromversorgung	Li-Ion Akku
Reichweite	150 m
Herstellerbezeichnung	GLM150-27C
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Energieversorgung	Akkubetrieben
IP-Schutzart	IP 54
Serie	GLM150-27C
Digitaler Zielsucher	ja
Laserklasse nach IEC 825-1	2

Produktart

Distanzmessgerät