


Garant UNI LINE**FIRST AID Wall bestückt, fahrbar, Typ: AT****Bestelldaten**

Bestellnummer	978010 AT
GTIN	4062406755461
Artikelklasse	90N

**Beschreibung****Ausführung:**

Mobiles Komplettsset zur Bereitstellung von Erste-Hilfe-Sortimenten. Sehr stabile, doppelwandige Standsäule aus Stahlblech, beidseitig nutzbare Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern. Stabile Bodenplatte in anthrazit ermöglicht einfaches Aufstellen und Versetzen. Mit 4 Lenkrollen, Ø 125 mm, 2 mit Feststellbremse. Inklusive Erste Hilfe Sortiment Nr. 978051 Gr. AT

**Lieferumfang:**

UNI Wall fahrbar Nr. 955451 Gr. M; Kennzeichnungstafel für UNI Wall Nr. 955453 Gr. GREEN; UNI Line Piktogramm Nr. 955474 Gr. FIRST Aid.

**Lackierung:**

Zweifärbig **pulverbeschichtet**, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. **Nicht konfigurierbar.**

**Technische Beschreibung**

Breite	600 mm
Tiefe	750 mm
Tragfähigkeit	75 kg
Rad-Ø	125 mm

Nutzbreite	600 mm
Serie	Wall
Höhe	2067 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9
Gewicht	69 kg
Produktart	Erste-Hilfe-Station

## Zubehör

UNI Wallfahrbar Typ M	955451 M
Verbandkoffer DOMINO für Betriebe Land AT	098492 AT
Easyfix Werkzeughalter 90° Nutztiefe 100 mm	955565 100
Easyfix Spenderbox-Halter Typ 1	955580 1
Easyfix Gurthalter Typ 2	955765 2
Erste-Hilfe-Koffer Multi Typ 1	098497 1
UNI Wallstationär Typ M	955450 M
Nachfüll-Set Typ 3	098495 3
UNI Line Piktogramm Typ FIRSTADID	955474 FIRSTADID
Kennzeichnungsaufsatz für UNI Wall M Typ GREEN	955453 GREEN
Klarsichtwender Typ 1	956815 1
Rädersatz für UNI Line 4-teilig Typ 1	955459 1
Befestigungsplatte mit Kunststoffdübel Typ 1	955827 1
Easyfix Werkzeughalter 90° Nutztiefe 150 mm	955565 150
Augen-Notfallstation Combibox	098579
Kunststoffdübel- und Schrauben-Set Typ 4	955824 4
Easyfix Kunststoffbox Breite 296 mm	955790 296