



Hand-Gewindebohrer + Kernloch-Spiralbohrer, für metrisches Gewinde: M3-12



Bestelldaten

Bestellnummer	146175 M3-12
GTIN	4067263802938
Artikelklasse	12K

Beschreibung

Ausführung:

Beim Öffnen der Kassette stellen sich die Werkzeuge automatisch auf und sind dann problemlos zu entnehmen.

Zusammengestellt aus 3-teiligen Hand-Gewindebohrer-Sätzen M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 und Kernloch-Spiralbohrern Gr. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Inhalt:

je 1 Satz Handgewindebohrer M3 – M12 3-teilig Nr. 130250 und Kernlochbohrer Nr. 114031

Technische Beschreibung

für metrische Gewinde	M3 – M12
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Norm	DIN 352
Produktart	Gewindebohrer

Zubehör

Hand-Gewindebohrer-Satz M M3	130150 M3
Hand-Gewindebohrer-Satz M M12	130150 M12
Hand-Gewindebohrer-Satz M M9	130150 M9
Hand-Gewindebohrer-Satz M M5	130150 M5
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 5	114150 5
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 3,3	114150 3,3
Kassette leer Typ 2	146960 2
Hand-Gewindebohrer-Satz M M8	130150 M8
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 2,5	114150 2,5
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 10,2	114150 10,2
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 4,2	114150 4,2
Hand-Gewindebohrer-Satz M M4	130150 M4
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,5	114150 8,5
Hand-Gewindebohrer-Satz M M6	130150 M6
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,8	114150 6,8
Hand-Gewindebohrer-Satz M M10	130150 M10
Hand-Gewindebohrer-Satz M M4,5	130150 M4,5
Hand-Gewindebohrer-Satz M M7	130150 M7
Hand-Gewindebohrer-Satz M M3,5	130150 M3,5