

**Garant****Schraubendreher-Satz für Torx®, mit 2K-Haptoprene-Heft, Anzahl Schraubendreher: 9****Bestelldaten**

Bestellnummer	625336 9
GTIN	4067263013006
Artikelklasse	61C

**Beschreibung****Ausführung:**

Ergonomisch geformtes **Kraftheft** mit griffiger **Haptoprene**-Oberfläche und einem schlagfestem Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. **Klinge** aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz. Ab Gr. TX30 mit Sechskant für Schlüsselhilfe.

**Vorteil:**

Durch **Bohrung im Torx®-Profil** auch für Schrauben mit Sicherungsstift geeignet.

**Inhalt:**

je 1 Schraubendreher Nr. 625332: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

**Technische Beschreibung**

Bohrung im Torx®-Profil	ja
Abrollschutz	nein
Anzahl Schraubendreher	9
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff Griff	2K-Haptoprene
Oberfläche	vernickelt und verchromt
Spitze	schwarz
Kappe drehbar	nein
Kugelkopf	nein
Produktart	Schraubendreher

## Zubehör

Schraubendreher für Torx®, mit 2K-Haptoprene-Heft Torx®-Profil TX6	625332 TX6
Schraubendreher für Torx®, mit 2K-Haptoprene-Heft Torx®-Profil TX7	625332 TX7
Schraubendreher für Torx®, mit 2K-Haptoprene-Heft Torx®-Profil TX8	625332 TX8
Schraubendreher für Torx®, mit 2K-Haptoprene-Heft Torx®-Profil TX9	625332 TX9
Schraubendreher für Torx®, mit 2K-Haptoprene-Heft Torx®-Profil TX10	625332 TX10
Schraubendreher für Torx®, mit 2K-Haptoprene-Heft Torx®-Profil TX15	625332 TX15
Schraubendreher für Torx®, mit 2K-Haptoprene-Heft Torx®-Profil TX20	625332 TX20
Schraubendreher für Torx®, mit 2K-Haptoprene-Heft Torx®-Profil TX25	625332 TX25
Schraubendreher für Torx®, mit 2K-Haptoprene-Heft Torx®-Profil TX30	625332 TX30