


Garant UNILINE

FIRST AID Wall bestückt, fahrbar, Typ: NL



Bestelldaten

Bestellnummer	978010 NL
GTIN	4062406755744
Artikelklasse	90N

Beschreibung

Ausführung:

Mobiles Komplettsset zur Bereitstellung von Erste-Hilfe-Sortimenten. Sehr stabile, doppelwandige Standsäule aus Stahlblech, beidseitig nutzbare Lochwände \square 9x9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern. Stabile Bodenplatte in anthrazit ermöglicht einfaches Aufstellen und Versetzen. Mit 4 Lenkrollen, \varnothing 125 mm, 2 mit Feststellbremse. Inklusive Erste Hilfe Sortiment Nr. 978051 Gr. NL

Lieferumfang:

UNI Wall fahrbar Nr. 955451 Gr. M; Kennzeichnungstafel für UNI Wall Nr. 955453 Gr. GREEN; UNI Line Piktogramm Nr. 955474 Gr. FIRST Aid.

Lackierung:

Zweifarbige pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. **Nicht konfigurierbar.**

Technische Beschreibung

Serie	Wall
Rad- \varnothing	125 mm
Breite	600 mm
Tiefe	750 mm

Hoffmann Lochwand-Raster	9x9
Tragfähigkeit	75 kg
Höhe	2067 mm
Gewicht	69 kg
Nutzbreite	600 mm
Produktart	Erste-Hilfe-Station

Zubehör

Klarsichtwender Typ 1	956815 1
Befestigungsplatte mit Kunststoffdübel Typ 1	955827 1
Kunststoffdübel- und Schrauben-Set Typ 4	955824 4
Easyfix Kunststoffbox Breite 296 mm	955790 296
Easyfix Gurthalter Typ 2	955765 2
Easyfix Spenderbox-Halter Typ 1	955580 1
Easyfix Werkzeughalter 90° Nutztiefe 150 mm	955565 150
UNI Line Piktogramm Typ FIRSTAID	955474 FIRSTAID
Rädersatz für UNI Line 4-teilig Typ 1	955459 1
Kennzeichnungsaufsatz fürUNI Wall M Typ GREEN	955453 GREEN
UNI Wallstationär Typ M	955450 M
Augen-NotfallstationCombibox	098579
Erste-Hilfe-Koffer Multi Typ 1	098497 1