

**BENNING****Digitale Stromzange, Herstellerbezeichnung: CM12****Bestelldaten**

Bestellnummer	473305 CM12
GTIN	4014651446809
Artikelklasse	47A

**Beschreibung****Ausführung:**

Robustes und ergonomisches Kunststoffgehäuse mit beleuchtetem LC-Display. Sichere Wechsel- und Gleichstrommessung ohne Öffnen des Stromkreises. Messwert-/ Maximalwerteerfassung, Relativ-Messung.

**Verwendung:**

Digitale Service-Messgeräte für weite Anwendungsfelder. Bieten hohe Sicherheit und weitere Zusatzfunktionen. Die **professionelle Leistungsstromzange CM12** ist besonders für anspruchsvolle Messaufgaben geeignet. Messwerte können über die kostenlose APP zur weiteren Auswertung überwacht, gespeichert und verteilt werden. Interessante und moderne Zusatzfunktionen für eine unentbehrliche Stromzange: Datenlogger LOG (10000 Messwerte), Datenspeicher (1000 Messwerte), Bluetooth®, App, Wirkleistungs-, Leistungsfaktor-, Oberwellen- und Einschaltstrommessung (INRUSH). Zweipolige Drehfeldprüfung, Tiefenpassfilter, Voltsensor, Nullabgleich.

**Norm:**

**IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Lieferumfang:**

Inklusive Batterien, Messleitungen, Kompakt-Schutztasche, Bedienungsanleitung.

Kalibrierung: I4

Anzeigeumfang: 9999

Grundgenauigkeit: 1 %

akustischer Durchgangstest: 30 – 100  $\Omega$

Messverfahren: TRUE RMS (DC+AC)

Speicherfunktion: HOLD

Speicherfunktion: PEAK

## Technische Beschreibung

Wechselspannung AC	10 mV – 1000 V
Gleichstrom DC	10 mA – 600 A
Gleichspannung DC	10 mV – 1000 V
Wechselstrom AC	10 mA – 600 A
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Messverfahren	TRUE RMS (DC+AC)
Speicherfunktion	HOLD
Speicherfunktion	PEAK
Speicherfunktion	MAX/MIN/AVG
Speicherfunktion	Datenloggerfunktion
Widerstand	0,1 $\Omega$ – 100 k $\Omega$
akustischer Durchgangstest	30 – 100 $\Omega$
Überspannungskategorie	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
maximale Zangenöffnung	33 mm
Anzeigeumfang	9999
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Kapazität	1 nF – 4 mF
Anzahl enthaltener Batterien	2
Grundgenauigkeit	1 %
Frequenz	0,01 Hz – 10 kHz
Kalibrierung	I4
Produktart	Stromzange

## Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Stromzange Typ D	027060 D
Kalibrierung Stromzange Typ D	027050 D

## Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
---	------------