



## Montage-Werkzeugsortiment, 74-teilig in Werkzeugtasche, Anzahl Teile: 74



### Bestelldaten

Bestellnummer	686020 74
GTIN	4062406785284
Artikelklasse	66H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hochwertige Textiltaschen bestückt mit praktischen Werkzeugsortimenten, als Begleiter für ihre täglichen Aufgaben.

#### Lieferumfang:

Rollbandmaß: 1 St. Nr. 462010 Gr. 5

Aluminium-Wasserwaage: 1 St. Nr. 467435 Gr. 400

Feilensatz: 1 St. Nr. 517419 Gr. 200

Metallsägebogen mit Bimetallblatt: 1 St. Nr. 580750 Gr. 300

Doppelmaulschlüsselsatz 6 – 34 mm mit Klemmhalter: 1 St. Nr. 610960 Gr. 12 (6×7 – 30×34) mit 1 St. Nr. 611500 Gr. 12

Sechskant-Winkelschraubendrehersatz lang mit Kugelkopf: 1 St. Nr. 627225 Gr. 9 (1,5 – 10 mm)

Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 630368 Gr. 6 (29-teilig)

Schraubendreher für Schlitz: je 1 St. Nr. 660701 Gr. 3, 4, 7

Schraubendreher für Phillips: je 1 St. Nr. 668401 Gr. 0, 1, 2

Kombizange: 1 St. Nr. 702995 Gr. 180

Wasserpumpenzange: 1 St. Nr. 706145 Gr. 250

Flachrundzange gebogen: 1 St. Nr. 713595 Gr. 200

Seitenschneider: 1 St. Nr. 725245 Gr. 160

Schlosserhammer: 1 St. Nr. 750125 Gr. 300

Universal-Messer: 1 St. Nr. 845039 Gr. 160

Leder-Arbeitshandschuhe (Paar): 1 St. Nr. 094055 Gr. 10

Bügelbrille: 1 St. Nr. 096845 Gr. CLEAR

Kapselgehörschutz: 1 St. Nr. 097795 Gr. STEEL

Textil Werkzeugtasche: 1 St. Nr. 692262 Gr. 2

**Hinweis:**

**Lieferung erfolgt unbestückt.**

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

## Technische Beschreibung

Anzahl Teile	74
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Produktart	Werkzeugsortiment

## Zubehör

Textil Werkzeugtasche Typ 2	692262 2
Handschuh-Paar Vollrindleder Handschuhgröße 10	094055 10
Schraubendreher für Phillips, mit Kraftheft Kreuzschlitzgröße 2	668401 2
Universal-Messer mit Zink-Druckguss-Griff 18 mm ganze Länge 160 mm	845039 160
Vanadium-Kombizange, blank, mit 2K-Griffhüllen ganze Länge 180 mm	702995 180
Wasserpumpenzange atramentiert, mit Griffhüllen ganze Länge 250 mm	706145 250
Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftheft Schneidenbreite b 7 mm	660701 7
Seitenschneider blank, mit Griffhüllen ganze Länge 160 mm	725245 160
Feilensatz mit 2K-Heft 5-teilig in Rolltasche Länge ohne Angel 200 mm	517419 200

Kunststoff-Klemmhalter für Anzahl Schlüssel 12	611500 12
Kapselgehörschutz Typ STEEL	097795 STEEL
Komfort-Schutzbrille Scheibentönung CLEAR	096845 CLEAR
Aluminium-Wasserwaage Länge 400 mm	467435 400
Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftheft Schneidenbreite b 3 mm	660701 3
Doppelmaulschlüssel-Satz Anzahl Schlüssel 12	610960 12
Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftheft Schneidenbreite b 4 mm	660701 4
Schraubendreher für Phillips, mit Kraftheft Kreuzschlitzgröße 0	668401 0
Metallsägebogen mit Bimetallblatt 24 Zähne Blattlänge 300 mm	580750 300
Schraubendreher für Phillips, mit Kraftheft Kreuzschlitzgröße 1	668401 1
Schlosserhammer Gewicht ohne Stiel 300 g	750125 300
Rollbandmaß Bandlänge 5 m	462010 5
Flachrundzange abgewinkelt, blank, mit Griffhüllen ganze Länge 200 mm	713595 200
6-kant-Winkelschraubendreher-Satz vernickelt Anzahl Schraubendreher 9	627225 9
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 29-teilig Typ 6	630368 6