



Bits-Sortiment KK400 RA mit Betätigungswerkzeug 17-teilig, Anzahl Teile: 17



Bestelldaten

Bestellnummer	676212 17
GTIN	4013288222879
Artikelklasse	63H

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten. Für Links- und Rechtslauf (mit Umschalthebel). Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (80 Zähne/Rückholwinkel 4,5°) vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen. Mit Rapidaptor-Bithalter.

Praxisgerecht zusammengestellte Kraftform Kompakt®-Sortimente aus Bits und Betätigungswerkzeug **für Hand und Maschine. Kraftform**-Schraubendrehergriff mit Schnellwechselfaufnahme für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 **und** E 6,3 Schaft.

Inhalt:

Bits, Länge 89 mm, E 6,3 für Phillips: Je 1 St. Nr. 674200 Gr. 2/89; 3/89

Bits, Länge 89 mm, E 6,3 für Pozidriv: Je 1 St. 674220 Gr. 2/89; 3/89

Bits, Länge 89 mm, E 6,3 für Innen-Sechskant: Je 1 St. Nr. 674247 Gr. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89

Bits, Länge 89 mm, E 6,3 für Innen-Torx®: Je 1 St. Nr. 674250 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bits, Länge 89 mm, E 6,3 für Schlitz: Je 1 St. Nr. 674260 Gr. 5,5/89

Schraubendreher-Griff: 1 St. Nr. 676657 Gr. 6,3

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	KK 400 RA Set 1
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher

Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Bit-Sechskantschaft	E 6,3
Betätigungswerkzeug	Schraubendreherhalter
Betätigungswerkzeug	1 Bit-Ratsche 1/4 Zoll
Betätigungswerkzeug	Nuss-Ratsche 1/4 Zoll
Produktart	Bit-Werkzeug

Zubehör

Bit für Phillips, 1/4 Zoll E 6,3 Kreuzschlitzgröße / ganze Länge 2/89 mm	674200 2/89
Bit für Phillips, 1/4 Zoll E 6,3 Kreuzschlitzgröße / ganze Länge 3/89 mm	674200 3/89
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll E 6,3 Kreuzschlitzgröße / ganze Länge 2/89 mm	674220 2/89
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll E 6,3 Kreuzschlitzgröße / ganze Länge 3/89 mm	674220 3/89
Bit für Sechskant, lang, 1/4 Zoll E 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant / ganze Länge 3/89 mm	674247 3/89
Bit für Sechskant, lang, 1/4 Zoll E 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant / ganze Länge 4/89 mm	674247 4/89
Bit für Sechskant, lang, 1/4 Zoll E 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant / ganze Länge 5/89 mm	674247 5/89
Bit für Sechskant, lang, 1/4 Zoll E 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant / ganze Länge 6/89 mm	674247 6/89
Bit für Torx®, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil / ganze Länge TX10 mm	674250 TX10
	674250 TX15

Bit für Torx®, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil / ganze Länge
TX15 mm

Bit für Torx®, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil / ganze Länge
TX20 mm

674250 TX20

Bit für Torx®, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil / ganze Länge
TX25 mm

674250 TX25

Bit für Torx®, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil / ganze Länge
TX30 mm

674250 TX30

Bit für Torx®, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil / ganze Länge
TX40 mm

674250 TX40

Bit für Schlitz, 1/4 Zoll E 6,3 Schneidenbreite / ganze Länge
5,5/89 mm

674260 5,5/89

Quergriff-Handhalter für 1/4 Zoll Bits mit integrierter
Ratsche und Schnellwechselfutter Sechskant-Aufnahme 6,3
mm

676657 6,3