



Akku-Schlagbohrschrauber, Typ: M18BPD4



Bestelldaten

Bestellnummer	070110 M18BPD4
GTIN	4002395004881
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

- Leistungsstarke Akku-2-Gang Schlagbohrschrauber mit mehrstufiger Drehmomenteinstellung.
- REDLITHIUM-ION™ Red Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige.
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
- FIXTEC Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor (nicht Gr. M18BPD4) für höchsten Wirkungsgrad. Geringster Verschleiß und bis zu 10-fache Lebensdauer gegenüber Standard-DC-Motoren.
- REDLINK PLUS™-Elektronik – Überlastschutz und Leistungsmanagement.

Mit wartungsarmen 4-poligem DC-Motor.

Vorteil:

Bürstenloser POWERSTATE™-Motor.

Lieferumfang:

Inklusive 2x Li-Ionen Akkus, Ladegerät, Transportkoffer (HD-Box) und Gürtelclip.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073814 – 073816, 073827 und 073840.
Das passende Bluetooth Tracking Modul finden Sie unter 070103 BTT-1.

Technische Beschreibung

Akkuspannung	18 V
Akkuart	Lithium-Ion
Herstellerbezeichnung	M18BPD-402X
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion	13 m/s ²
maximale Drehzahl 2. Gang	1800 min ⁻¹
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	38 mm
Akkukapazität	4 Ah
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 450 min ⁻¹
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	16 mm
maximales Drehmoment	60 Nm
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion	0,95 m/s ²
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Anzahl enthaltener Akkus	2
Motorbauweise	4-polig
typische Verwendung	Strong
Gewicht	2,1 kg
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Stein
geeignet für Material	Mauerwerk
geeignet für Material	Beton
Produktart	Schlagbohrschrauber

Zubehör

Li-Ion System M18B5 Akkutyp MB18	073816 MB18
Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C